

# C-CHANNEL 2-2 OPEN CORNER ANGLE BRACKET



## MERKMALE

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen


## SPEZIFIKATIONEN

- Endbearbeitung:** elektrisch galvanisiert
- Material:** Stahl

| Table 1/2         |                   |                 |            |       |       |      |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------|------|
| Katalognum<br>mer | Artikelnumm<br>er | Kanaltyp        | Winkel (a) | A     | B     | C    |
| EBL25A135         | 584668            | E0, E0L, E1     | 135 °      | 25 mm | 88 mm | 4 mm |
| EBL35A135         | 587520            | E2, E2L, E3, E4 | 135 °      | 35 mm | 88 mm | 4 mm |

| Table 2/2     |               |       |                |
|---------------|---------------|-------|----------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | D     | Lochgröße (HS) |
| EBL25A135     | 584668        | 44 mm | 10.5 mm        |
| EBL35A135     | 587520        | 44 mm | 10.5 mm        |

## DIAGRAMS



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**