

C-FIX MUTTER/UNTERLEGSCHIEBE



MERKMALE

C-Fix Schienenmutter zur schnellen Befestigung

Suitable for C-Profiles 0-4

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Endbearbeitung	Stabgröße (RS)	A	B
CFIXM8	584510	Stahl	elektrisch galvanisiert	8	27 mm	32 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last (F)
CFIXM8	584510	300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Muttern und T-Bolzen für C-Schienen-System	
C-Kanal-Typ	Auszugskraft F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER