

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR FCS-ROHRSCHLAUFE



MERKMALE

Ersatz-Topfmutter für FCS-Rohrschlaufe

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße	Rohrabmessung	NB/DN
FCSNUT16	598155	16	8"	200
FCSNUT20	598156	20	10"	250

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER