

SCHIENENNETZ-TIEGEL VERSTELLBARE KLEMMBEFESTIGUNG, T20  
SCHWEISSERSTIL, 89 MM SCHWEISSTIEGEL-GRÖSSE, 600 MM MAX.  
BACKENÖFFNUNG

**CATALOG NUMBER**

**PBC105P**



**MERKMALE**

Einstellbarkeit für einen weiten Anwendungsbereich, einschließlich Herzstück und Weichen

Leicht und einfach in der Anwendung

Kann auch auf Standardschiene (einzeln) verwendet werden

SBC105RR bietet verbesserte Sicherheit durch nicht scharfe Profile und Reflexfolie für hohe Sichtbarkeit

**PRODUKTMERKMALE**

Schweißerstil: T20

Schweißtiegel-Größe: 89 mm

Backenöffnung: 600mm max

**WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**