

BASIC PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A

CATALOG NUMBER

EB0811



Modulare, kompakte PDU. Ultraflaches Profildesign

MERKMALE

Enlogic Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie in Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen

Eingangsspannung 400 VAC, 3-phasig

C13 und C19 Ausgänge

1RU Aluminiumprofil

Einstellbare werkzeuglose Montage

PRODUKTMERKMALE

Product Family: Enlogic

Type: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Socket Type: (30) C13; (12) C19

Socket Quantity: 42

Switched Outlets: No

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Circuit Breaker Quantity: 6

Current Rating: 22A

Input Cable Length: 3m

Input Cable Location: Top Feed

Input Current: 32 A

Input Voltage: 380-415 VAC, 3 PH

Max Power Input: 22.0 kVA

Nominal Voltage: 415V

On/Off Switch Included: No

Output Voltage: 230VAC

Plug Type: IEC 60309 532P6 (IP44)

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: No

Metering Type: None

Material: Steel

Finish: Powder Coated

Color: Black

Height: 1750mm

Width: 55mm

Depth: 53mm

Weight: 9.02kg

Package Quantity: 1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER