

## VARISTAR CP MOBILER RAHMEN



Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration. Für mobile Anwendungen

### MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Typ   | Rahmenmaterial | Einbaulast bis | Entspricht               | Produkttyp    | Höhe   |
|---------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| 20630-193     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-194     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-195     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-196     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-199     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-200     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-201     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-202     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1200mm |
| 20630-203     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |

| Katalognummer | Typ   | Rahmenmaterial | Einbaulast bis | Entspricht               | Produkttyp    | Höhe   |
|---------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| 20630-204     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-205     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-206     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-207     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-208     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-209     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-210     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1400mm |
| 20630-211     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-212     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-213     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-214     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-215     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-216     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-217     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-218     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1600mm |
| 20630-219     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-220     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-221     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-222     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-223     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |

| Katalognummer | Typ   | Rahmenmaterial | Einbaulast bis | Entspricht               | Produkttyp    | Höhe   |
|---------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| 20630-224     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-225     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-226     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 1800mm |
| 20630-227     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-228     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-229     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-230     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-231     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-232     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-233     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-234     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-235     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-236     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-237     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-238     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2000mm |
| 20630-239     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-240     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-241     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-242     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-243     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |

| Katalognummer | Typ   | Rahmenmaterial | Einbaulast bis | Entspricht               | Produkttyp    | Höhe   |
|---------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| 20630-244     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-245     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-246     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-247     | Mobil | Stahl          |                | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-248     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-249     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-250     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2200mm |
| 20630-251     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |
| 20630-252     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |
| 20630-253     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |
| 20630-254     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |
| 20630-255     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |
| 20630-256     | Mobil | Stahl          | 1600kgf        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Schrankrahmen | 2450mm |

| Table 2/3     |             |           |               |          |             |          |
|---------------|-------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|
| Katalognummer | Passend zu  | Rack-Höhe | Packungsmenge | Material | Farben      | Farbcode |
| 20630-193     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-194     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-195     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-196     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-199     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-200     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-201     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-202     | Varistar CP | 24U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-203     | Varistar CP | 29U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Passend zu  | Rack-Höhe | Packungsme<br>nge | Material | Farben      | Farbcode |
|---------------|-------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|
| 20630-204     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-205     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-206     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-207     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-208     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-209     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-210     | Varistar CP | 29U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-211     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-212     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-213     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-214     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-215     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-216     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-217     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-218     | Varistar CP | 33U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-219     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-220     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-221     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-222     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-223     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-224     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-225     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-226     | Varistar CP | 38U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-227     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-228     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-229     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-230     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-231     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-232     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-233     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-234     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-235     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-236     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-237     | Varistar CP | 42U       | 1                 | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Passend zu  | Rack-Höhe | Packungsmenge | Material | Farben      | Farbcode |
|---------------|-------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 20630-238     | Varistar CP | 42U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-239     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-240     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-241     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-242     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-243     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-244     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-245     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-246     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-247     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-248     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-249     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-250     | Varistar CP | 47U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-251     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-252     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-253     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-254     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-255     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 20630-256     | Varistar CP | 52U       | 1             | Stahl    | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Table 3/3     |        |        |
|---------------|--------|--------|
| Katalognummer | Breite | Tiefe  |
| 20630-193     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-194     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-195     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-196     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-199     | 800mm  | 600mm  |
| 20630-200     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-201     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-202     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-203     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-204     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-205     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-206     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-207     | 800mm  | 600mm  |

| Katalognummer | Breite | Tiefe  |
|---------------|--------|--------|
| 20630-208     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-209     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-210     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-211     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-212     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-213     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-214     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-215     | 800mm  | 600mm  |
| 20630-216     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-217     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-218     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-219     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-220     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-221     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-222     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-223     | 800mm  | 600mm  |
| 20630-224     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-225     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-226     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-227     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-228     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-229     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-230     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-231     | 600mm  | 1100mm |
| 20630-232     | 600mm  | 1200mm |
| 20630-233     | 800mm  | 600mm  |
| 20630-234     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-235     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-236     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-237     | 800mm  | 1100mm |
| 20630-238     | 800mm  | 1200mm |
| 20630-239     | 600mm  | 600mm  |
| 20630-240     | 600mm  | 800mm  |
| 20630-241     | 600mm  | 900mm  |
| 20630-242     | 600mm  | 1000mm |

| Katalognummer | Breite | Tiefe  |
|---------------|--------|--------|
| 20630-243     | 600mm  | 1100mm |
| 20630-244     | 600mm  | 1200mm |
| 20630-245     | 800mm  | 600mm  |
| 20630-246     | 800mm  | 800mm  |
| 20630-247     | 800mm  | 900mm  |
| 20630-248     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-249     | 800mm  | 1100mm |
| 20630-250     | 800mm  | 1200mm |
| 20630-251     | 600mm  | 1000mm |
| 20630-252     | 600mm  | 1100mm |
| 20630-253     | 600mm  | 1200mm |
| 20630-254     | 800mm  | 1000mm |
| 20630-255     | 800mm  | 1100mm |
| 20630-256     | 800mm  | 1200mm |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**