


OBERER RAHMEN VORNE/HINTEN FÜR SCHALTSCHRÄNKE, MCU



Dieser Rahmen schafft zusätzlichen Platz an der Oberseite und kann vom Schrank getrennt werden. Er verfügt über ein universelles Bohrungsmuster für eine einfache Montage von Zubehör.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Kabeleinführung und -verlegung oder zur Installation eines Stromverteilungssystems. Befestigung an der Oberseite des Schaltschranks mit vier M12-Schrauben. In Höhen von 200 mm und 300 mm erhältlich. Das Schaltschrank-Dachblech CCR kann als obere Abdeckung verwendet werden. Zum Anheben der MCU zusammen mit einem Schaltschrank ist ein separater MCUK-Hebesatz erforderlich.

Seitenwände: MCUP als Zubehör erhältlich.

Material: Rahmen aus Stahlblech 1,75 mm, Platten aus Stahlblech 1,35 mm.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Schutzart: IP55-Konformität.

Verpackungseinheit: 1-teilig mit Frontplatte und Rückseite inkl. Montagezubehör (ohne Dachblech).

SPEZIFIKATIONEN

Farben:	Hellgrau
Oberfläche:	Plated
Farbcode:	Ral 7035
Material:	Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material des Gehäuses	Schnelles Schiff
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stahl	No
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stahl	No
MCU2065R5	200mm	599mm	500mm	Stahl	No
MCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Stahl	No
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Stahl	No
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Stahl	No
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stahl	No
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stahl	No
MCU2105R5	200mm	999mm	500mm	Stahl	No
MCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Stahl	No
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Stahl	No
MCU2125R5	200mm	1199mm	500mm	Stahl	No
MCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Stahl	No
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Stahl	No
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stahl	No
MCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Stahl	No
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Stahl	No
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stahl	No
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stahl	No
MCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Stahl	No
MCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Stahl	No
MCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Stahl	No
MCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Stahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER