


FÜHRUNGSSCHIENE MIT CODIERUNG, VORMONTIERTER ESD-CLIP FÜR COMPACTPCI/ VME64X, PC



CERTIFICATIONS



MERKMALE

Neue Generation der kodierbaren Kunststoff-Führungsschienen zur sicheren Aufnahme von Leiterplatten oder Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch eine optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (AI-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Vormontierter ESD-Clip für einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte (PCB) und Modulschiene

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Passend zu	Leiterplatzentiefe	Material	Farben	Packungsmenge
---------------	-----	------------	--------------------	----------	--------	---------------

24568-847	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Rot	10
24568-848	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grau	10
24568-850	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Rot	10
24568-851	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	160mm	Polycarbonat	Grau	10
24568-853	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Rot	10
24568-854	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Grau	10
24568-855	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Rot	10
24568-856	Coding and Preassembled ESD Clips	Baugruppenträger, Gehäuse, 19"-Einschübe, Systeme	70mm	Polycarbonat	Grau	10

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	Nutbreite
24568-847	EN 45545-2	2
24568-848	EN 45545-2	2
24568-850	EN 45545-2	2
24568-851	EN 45545-2	2
24568-853	EN 45545-2	2
24568-854	EN 45545-2	2
24568-855	EN 45545-2	2
24568-856	EN 45545-2	2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER