KÜHLWANDGESTELL, DCHL-B, 2046 X 750 X 368, SCHWARZ, STAHL

CATALOG NUMBER

DWC42U750B

Das Kühlwandgestell von nVent Data Solutions ist ein modulares Gestell, das entwickelt wurde, um Rücktürkühlungen zu installieren und mit voller Kapazität betreiben zu können, ohne dass eine Gebäudestruktur zur Stabilisierung erforderlich ist. Die dauerhafte Struktur ermöglicht eine einfache Rack-and-Roll-Positionierung, bei der Netzwerkschränke direkt an das Gestell gerollt und mit einer Klemme gesichert werden.

MERKMALE

- Rahmen aus 3,4 mm (Gauge 10) dickem Stahlblech, geschweißte Konstruktion mit Innenflansch aus 2,7 mm (Gauge 12) dickem Stahlblech.
- Einfache Installation durch eine Person. Kann allein stehen und wird dafür am Boden verankert.
- Befestigungspunkte für Deckenkabelwannen verfügbar.
- Anreihbar zur Erstellung einer kompletten Lüfterwand für Rack-and-Roll-Installationen.
- Direkte Integration mit Standard-RDHX Pro von nVent ohne Modifikationen sowie mit Racks anderer Hersteller.
- Bewährte Lösung mit UL-Stabilitätsnachweis, um Sicherheit zu gewährleisten.
- Kompatibel mit Anwendungen für Zulauf oben bzw. unten mit Schlauchzugang durch erhöhten Boden.
- Oberfläche in RAL9005 (schwarz).

PRODUKTMERKMALE

- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Produktfamilie: Cooling
- Breite: 750mm
- Tiefe: 368mm
- Höhe: 2046mm
- Schutzart: UL2416
- Material: Mild Steel
- Farben: Schwarz
- Farbcode: RAL 9005
- Oberfläche: Pulverbeschichtung

Dicke: 2.59mm

Gewicht: 45.36kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.