

NVENT CADDY SPEED LINK LD VERSCHLUSS



MERKMALE

- Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar
- Suitable for 1.5 mm nVent CADDY Speed Link cable


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1					
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Drahtseil-Durchmesser	Höhe (H)	Breite (W)
SLJR200	196008	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 1.5 mm locking devices are only to be used with the SLC15L1000SP and SLC15L50MSP wire spools, or any other 1.5 mm nVent CADDY Speed Link accessories. Nicht mit anderen Seilen verwenden.

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER