

## STECKDOSENLEISTE, IEC, 3-PHASIG



Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit IEC C13 und C19 Ausgängen mit 3 Phasen-Eingang integriert werden.

### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen gemäß IEC 60320

Montage vertikal

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Anschlussleitung 2 m

Einbauhöhe 1 HE

Einbauhöhe 1 HE

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Steckdosentyp	Anzahl Buchsen	Geschaltete Ausgänge	Farben	Wechselspannung
60110-283	Steckdosenleiste	IEC C13	18	Nein	Grau, Schwarz, Rot	400V
60110-284	Steckdosenleiste	IEC C13, IEC C19	24	Nein	Grau, Schwarz, Rot	400V

Katalognummer	Produkttyp	Steckdosentyp	Anzahl Buchsen	Geschaltete Ausgänge	Farben	Wechselspannung
60110-285	Steckdosenleiste	IEC C13, IEC C19	30	Nein	Grau, Schwarz, Rot	400V

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Länge	Tiefe	Oberfläche	Material	Packungsmenge
60110-283	44mm	947.5mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1
60110-284	44mm	947.5mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1
60110-285	44mm	1753mm	44mm	Eloxiert	Aluminium, Polyamid	1

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**