GUIDE RAIL WITH CODING FOR COMPACTPCI/ VME64X, 0,1 ZOLL LEITERPLATTENVERSATZ



Führungsschiene aus Kunststoff (0,1“) mit Codierung für CompactPCI- und VME64x Systeme. Führungsschienen bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Die optionalen Codierkeile verhindern, dass Leiterkarten in falsche Slots eingeschoben werden können. Für höhere Schock- und Vibrationsanforderungen können die Führungsschienen zusätzlich mit der Modulschiene oder 1,5 mm dicken Bleche verschraubt werden. Optional können die die Führungsschiene mit ESD-Clips ausgestattet werden, der einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte, Griff (IES, IEL) und Modulschiene gewährleistet. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

- Führungsschiene mit Leiterplattenversatz (0,1 Zoll), 2 mm Nutbreite und Kodierung für CompactPCI-Stromversorgungen
- Optionale ESD-Clips für Leiterplatten-Nut und für Ausrichtungsstift erhältlich
- Optionale Codierkeile, damit Boards nicht im falschen Slot eingeschoben werden können
- Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden
- Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Passend zu	Material	Farben	Nutbreite
64560-071	Mit Codierung, Offset	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	Kunststoff	Grün	2
64560-072	Mit Codierung, Offset	Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub	Kunststoff	Grün	2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.