

## MONITOR, TASTATUR, TOUCHPAD, 1 HE-SCHUBLADE



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

### CERTIFICATIONS



### MERKMALE

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)

Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Passend zu	Farben	Farbcode	Rack-Höhe	Tiefe
60118-580	Monitor, Tastatur, Touchpad	19"-Schränke	Schwarz	RAL 9005	1U	470mm

Katalognummer	Typ	Passend zu	Farben	Farbcode	Rack-Höhe	Tiefe
60118-581	Monitor, Tastatur, Touchpad	19"-Schränke	Schwarz	RAL 9005	1U	470mm
60118-582	Monitor, Tastatur, Touchpad	19"-Schränke	Schwarz	RAL 9005	1U	470mm

Table 2/2

Katalognummer	Packungsmenge
60118-580	1
60118-581	1
60118-582	1

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](http://schroff.nvent.com)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](http://schroff.nvent.com)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](http://schroff.nvent.com)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[schroff.nvent.com](http://schroff.nvent.com)



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**