

C-CHANNEL 2-2 OPEN CORNER ANGLE BRACKET



MERKMALE

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen

SPEZIFIKATIONEN

Endbearbeitung: elektrisch galvanisiert

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Winkel (a)	A	B	C
EBL25A135	584668	E0, E0L, E1	135 °	25 mm	88 mm	4 mm
EBL35A135	587520	E2, E2L, E3, E4	135 °	35 mm	88 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D	Lochgröße (HS)
EBL25A135	584668	44 mm	10.5 mm
EBL35A135	587520	44 mm	10.5 mm

DIAGRAMS



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER