nVent
DATA-SOLUTIONS

GESTOR DE CABLES HORIZONTAL CABLETEK, 4 U, UNA SOLA CARA, SE AJUSTA A 19 PULGADAS, DE MATERIAL COMPUESTO, NEGRO

CATALOG NUMBER

DCHS4



La gestión de cableado horizontal CableTek incluye postes de alta resistencia, puntas de flecha y montaje sin herramientas para enrutar fácilmente cables de categoría 5e, 6 y 6A horizontalmente en gabinetes estándar 19 pulg. o en racks de marco abierto de 2 o 4 postes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

EIA 310-D

FEATURES

- La disposición de montaje a presión mantiene la gestión de cableado organizador de cables en su lugar mientras se instalan los tornillos de montaje.
- Las robustas puntas de flecha están moldeadas para canalizar los cables en la base y están hechas de material compuesto negro.
- Los robustos postes redondeados soportan el cable cuando entra y sale de la gestión de cableado y mantienen el radio de doblez del cable adecuado.
- Los compartimentos para cables profundos permiten la máxima densidad de cable.
- Los bordes redondeados protegen las cubiertas del cable de daños.
- Los orificios de paso en modelos de doble cara protegen el cable y facilitan el tendido entre los lados delantero y trasero.
- Las unidades de una y dos caras proporcionan alta capacidad de cable, incluidos los cables 5e 6 y 6A.
- Las alturas de 1 RU y 2 RU permiten una mayor flexibilidad para optimizar la capacidad del rack.
- La tapa con bisagra desmontable abre la parte superior o inferior; se cierra a presión para garantizar la protección de cables y un aspecto profesional.
- El modelo de doble cara tiene cubiertas en la parte delantera y trasera.
- Las cubiertas permanecen abiertas durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
- Los administradores de cables verticales y horizontales están diseñados como un sistema para un aspecto optimizado y una funcionalidad mejorada.
- Cabeza de combinación 10-32 y 12-24 tornillos incluidos para montaje
- Fabricado con material compuesto negro homologado por UL

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 26292

Material: ABS

Acabado: Smooth Matte

Color: Jet Black

Código de colores: RAL 9005

Unidades de rack: 4U

Tasa de llenado, cable delantero, Cat 5e ⌀ 0.22 pulg.: 416

Caudal de llenado, cable delantero, Cat. 6 ⌀ 0.25 pulg.: 322

Velocidad de llenado, cable delantero, Cat 6A ⌀ 0.30 pulg.: 224

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.