

CADWELD ONE SHOT, GR, CABLE TRZ 16MM² A PICA A TIERRA 14,3 MM, CADWELD PLUS

CATALOG NUMBER

GR1161LPLUS



CERTIFICATIONS



FEATURES

El modelo de cerámica de un solo uso elimina la necesidad de utilizar un molde de grafito y abrazaderas o bastidores

Crea una conexión permanente que no se aflojará ni se corroerá

Se adapta a varillas de conexión a tierra planas revestidas en cobre, roscadas revestidas en cobre, de tamaño completo galvanizadas y de acero inoxidable

Cumple con los requisitos de NEC®

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 165754

Tipo de material de soldadura: nVent ERICO Cadweld Plus

Tipo de molde: GR (ONE SHOT) Mold Family

Diámetro del electrodo, nominal: 0.625in

Diámetro del electrode, medido (Ø): 14.1 – 16.13mm

Conexión, trenzada: 16mm²


Mold Split: Ninguno

Number of Wear Plate Sets: 0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Puede que se necesite holgura entre conductores. Consulte la etiqueta del molde para obtener más información.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER