

BANDEJA DE MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS, 1UX 7.60, DE ACERO, NEGRO

CATALOG NUMBER

A19FT3B



Las bandejas de ventiladores mejoran el flujo de aire de convección natural dentro de un gabinete cuando se instalan con otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas.

FEATURES

Bandejas de ventiladores disponibles con ventiladores de tres o seis 4 pulgadas.

Incluye un cable de alimentación de 72 pulgadas (1829 mm) con toma de corriente IEC 320 estándar.

El cable de alimentación se enchufa en una salida estándar de 115 VAC.

El interruptor abatible iluminado proporciona control de encendido-apagado e indica cuando los ventiladores están encendidos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 13855

Altura: 42mm

Máx. m³/h: 430m³/h

Ancho: 483mm

Cantidad de ventiladores: 3

Voltaje de entrada AC: 100 – 120V

Profundidad: 206mm

Vatios nominales: 45W

Temperatura máx.: 70°C

Material: Mild Steel

Acabado: Powder Coated

Color: Jet Black

Código de colores: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.