

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, 120 MM² STRANDED, 250 KCMIL STRANDED

KATALOGNUMMER

PKML120



FUNKSJONER

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUKTEGENSKAPER

Article Number: 716996

Kabelsko tilkoblingsmetode: Heavy-Duty DIN46235

Ledertverrsnitt: 120 mm² Stranded; 250 kcmil Stranded

Krympebredde: 5mm

Tool: MLB

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER