

## CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, 150 MM<sup>2</sup> STRANDED, 300 KCMIL STRANDED

### NÚMERO DE CATÁLOGO

## PKML150



### CARACTERÍSTICAS

Suitable for cable lugs and connectors

### CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Article Number: 716997

Tipo de lug/barramento: Heavy-Duty DIN46235

Tamanho do condutor: 150 mm<sup>2</sup> Stranded; 300 kcmil Stranded

Largura do engastamento: 5mm

Tool: MLB

### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**