




Stecker RM
Connector pin grid
Mounting holes dia
Power Bugs

2.0 mm
2.0 mm
2.7 mm
M4

Ansicht auf Unterseite (US)
view on bottom side

max. Bauteilhöhe 13.5 mm
max. component height 13.5 mm

Nicht angegebene Toleranzen +/- 0.1 mm
all missing tolerances +/- 0.1 mm

Lieferant:

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client *** ***	Werkstoff:/Material:/Matiere:				
c	*	*	*							
b	*	*	*							
a	*	*	*							
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: CPCI 3U 1SL 32Bit PRI RI Kundenzeichnung / customer drawing					Freimaß - Tol Tolerance Toler.libre DIN 7168 m	
	Norm Revision	*	*							
	Gepr./Approv Ver.	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document	Intern	Ändr./Revision Modification	Blatt Page	Status		
	Gez./Drawn Des.	01.12.2003	TE/Re	23006-811		51	1/1	921		
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***	Ersatz für: replace/replace:				***	<i>Schroff</i>

Schreff