

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, STANDARD, 185 MM² STRANDED, 350 KCMIL STRANDED

KATALOGNUMMER

RKML185



DESIGN

Suitable for cable lugs and connectors

PRODUKTATTRIBUT

Article Number: 716989

Typ av jordningsklämma/anslutning: Standard

Ledardimension: 185 mm² Stranded; 350 kcmil Stranded

Krimpningsbredd: 5mm

Tool: MLB

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER