






Toleranz von $\pm 15\%$ auf alle Anziehdrehmomente, sofern nicht anders angegeben.

Tightening torques are given with a tolerance of $\pm 15\%$ unless otherwise stated.

Les couples de serrages sont donnés avec une tolérance de $\pm 15\%$ sauf autre indication.



1 (1x)



2 (1x)




3 (1x)




4 (1x) 4Nm

1




* TEILE FÜR MONTAGE IN DEN NÄCHSTEN SCHRITTEN
 * REUSE THE PARTS IN NEXT STEPS
 * REUTILISER CES PIECES AUX PROCHAINES ETAPES

2




3





Schraube bis zum Kontakt und wieder 45° öffnen
Screw to contact and reopen 45°
Vissage jusqu'au contact puis desserrer de 45°

4



5



Schraube bis zum Kontakt und wieder 45° öffnen
Screw to contact and reopen 45°
Vissage jusqu'au contact puis desserrer de 45°