

## **CONNECT AND PROTECT**



**Descripción:** Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del gabinete. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el perfil CP 20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en contínuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del gabinete. Poseen dos filas de perforaciones para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos.

Material: Acero zincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo la linea de fijación rapida.

Para gabinete				
A/An	An/P	Carga máxima horizontal C	Carga máxima horizontal	Ref.
500	500	80 kg	100 kg	CLPF500
600	600	80 kg	100 kg	CLPF600
800	800	80 kg	100 kg	CLPF800
1000	1000	80 kg	100 kg	CLPF1000