

NVENT ERICO RAILCLIPS，环绕式，平行导体



功能


- 具有专有涂层和“环绕”式设计的钢夹
- 牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性
- 夹子可用手轻松夹上，以调整轨道断面底部大小

SPECIFICATIONS

- 轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 形导轨部件
- 表面处理: 多层专有涂层
- 材料: 钢

Table 1/1			
物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨脚厚度 (RFT)
A203	212.73 mm	12.7 mm	12.7 mm Max
A205	212.73 mm	12.7 mm	12.7 mm Max

DIAGRAMS



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 - Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 - Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500