


DISCONNECTING LINK



VLASTNOSTI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFIKACE

Materiál: Copper

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2


Katalogové číslo	Povrchová úprava	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)	Height (H)	Thickness (T)	Length (L)
DLINKC	Bare	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm
DLINKT	Tinned	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Thread Size (TS)	Unit Weight
DLINKC	M10	0.77kg
DLINKT	M10	0.77kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER