


DISCONNECTING LINK, BARE

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DLINKC



VLASTNOSTI

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

VLASTNOSTI PRODUKTU

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Bare

Thread Size (TS): M10

Height (H): 90mm

Length (L): 125mm

Width 1 (W1): 100mm


Width 2 (W2): 50mm

Thickness (T): 6mm

Unit Weight: 0.77kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER