

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #6 STRANDED-2/0 STRANDED, 16 MM² STRANDED-70 MM² STRANDED

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PKML1670



VLASTNOSTI

Suitable for cable lugs and connectors

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 716994

Lug/Connector Type: Heavy-Duty DIN46235

Conductor Size: #6 Stranded - 2/0 Stranded; 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: MLB

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER