

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE M2, STANDARD, 300 MM² STRANDED, 600 KCMIL STRANDED

KATALOGOVÉ ČÍSLO

RKM2300



VLASTNOSTI

Suitable for cable lugs and connectors

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 716942

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 300 mm² Stranded; 600 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER