

MONITOR, KEYBOARD, TOUCHPAD, 1 U DRAWER



Designed for standard 19" rackmount designed for comfort
robust design for heavy use or harsh environment operation

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution 1280 x 1024; connects to VGA interface)

Keyboard with different language keyboard layout (connects via USB)

Integral touchpad (connects via USB)

Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request

Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 470 ... 740 mm

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Product Type	Typ	Works With	Barva	Kód barvy	Rack Height
60118-580	Cabinet/Rack Drawer	Monitor, Keyboard, Touchpad	19" Cabinets	Jet Black	RAL 9005	1U
60118-581	Cabinet/Rack Drawer	Monitor, Keyboard, Touchpad	19" Cabinets	Jet Black	RAL 9005	1U

Katalogové číslo	ProductType	Typ	Works With	Barva	Kód barvy	Rack Height
60118-582	Cabinet/Rack Drawer	Monitor, Keyboard, Touchpad	19" Cabinets	Jet Black	RAL 9005	1U

Table 2/2

Katalogové číslo	Hloubka	Množství v balení
60118-580	470mm	1
60118-581	470mm	1
60118-582	470mm	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Further versions on request. With trackball or numeric pad.

Other Keyboard layouts see user manual.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF