

VARISTAR CP MOBILE FRAME



Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

VLASTNOSTI

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Typ	Frame Material	Static Load	Complies With	Product Type	Výška
20630-193	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-194	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-195	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-196	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-199	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-200	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-201	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-202	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1200mm
20630-203	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm

Katalogové číslo	Typ	Frame Material	Static Load	Complies With	ProductType	Výška
20630-204	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-205	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-206	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-207	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-208	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-209	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-210	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1400mm
20630-211	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-212	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-213	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-214	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-215	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-216	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-217	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-218	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1600mm
20630-219	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-220	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-221	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-222	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-223	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm

Katalogové číslo	Typ	Frame Material	Static Load	Complies With	ProductType	Výška
20630-224	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-225	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-226	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	1800mm
20630-227	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-228	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-229	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-230	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-231	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-232	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-233	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-234	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-235	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-236	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-237	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-238	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2000mm
20630-239	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-240	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-241	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-242	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-243	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm

Katalogové číslo	Typ	Frame Material	Static Load	Complies With	ProductType	Výška
20630-244	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-245	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-246	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-247	Mobile	Steel		IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-248	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-249	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-250	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2200mm
20630-251	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm
20630-252	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm
20630-253	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm
20630-254	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm
20630-255	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm
20630-256	Mobile	Steel	1600kgf	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet/Rack Frame	2450mm

Table 2/3						
Katalogové číslo	Works With	Rack Height	Množství v balení	Materiál	Barva	Kód barvy
20630-193	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-194	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-195	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-196	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-199	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-200	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-201	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-202	Varistar CP	24U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-203	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Works With	Rack Height	Množství v balení	Materiál	Barva	Kód barvy
20630-204	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-205	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-206	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-207	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-208	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-209	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-210	Varistar CP	29U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-211	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-212	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-213	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-214	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-215	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-216	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-217	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-218	Varistar CP	33U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-219	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-220	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-221	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-222	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-223	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-224	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-225	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-226	Varistar CP	38U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-227	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-228	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-229	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-230	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-231	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-232	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-233	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-234	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-235	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-236	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-237	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021

Katalogové číslo	Works With	Rack Height	Množství v balení	Materiál	Barva	Kód barvy
20630-238	Varistar CP	42U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-239	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-240	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-241	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-242	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-243	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-244	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-245	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-246	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-247	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-248	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-249	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-250	Varistar CP	47U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-251	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-252	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-253	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-254	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-255	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021
20630-256	Varistar CP	52U	1	Steel	Black Grey	RAL 7021

Table 3/3		
Katalogové číslo	Šířka	Hloubka
20630-193	600mm	600mm
20630-194	600mm	800mm
20630-195	600mm	900mm
20630-196	600mm	1000mm
20630-199	800mm	600mm
20630-200	800mm	800mm
20630-201	800mm	900mm
20630-202	800mm	1000mm
20630-203	600mm	600mm
20630-204	600mm	800mm
20630-205	600mm	900mm
20630-206	600mm	1000mm
20630-207	800mm	600mm

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka
20630-208	800mm	800mm
20630-209	800mm	900mm
20630-210	800mm	1000mm
20630-211	600mm	600mm
20630-212	600mm	800mm
20630-213	600mm	900mm
20630-214	600mm	1000mm
20630-215	800mm	600mm
20630-216	800mm	800mm
20630-217	800mm	900mm
20630-218	800mm	1000mm
20630-219	600mm	600mm
20630-220	600mm	800mm
20630-221	600mm	900mm
20630-222	600mm	1000mm
20630-223	800mm	600mm
20630-224	800mm	800mm
20630-225	800mm	900mm
20630-226	800mm	1000mm
20630-227	600mm	600mm
20630-228	600mm	800mm
20630-229	600mm	900mm
20630-230	600mm	1000mm
20630-231	600mm	1100mm
20630-232	600mm	1200mm
20630-233	800mm	600mm
20630-234	800mm	800mm
20630-235	800mm	900mm
20630-236	800mm	1000mm
20630-237	800mm	1100mm
20630-238	800mm	1200mm
20630-239	600mm	600mm
20630-240	600mm	800mm
20630-241	600mm	900mm
20630-242	600mm	1000mm

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka
20630-243	600mm	1100mm
20630-244	600mm	1200mm
20630-245	800mm	600mm
20630-246	800mm	800mm
20630-247	800mm	900mm
20630-248	800mm	1000mm
20630-249	800mm	1100mm
20630-250	800mm	1200mm
20630-251	600mm	1000mm
20630-252	600mm	1100mm
20630-253	600mm	1200mm
20630-254	800mm	1000mm
20630-255	800mm	1100mm
20630-256	800mm	1200mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER