

OTOCNÝ RÁM MONTÁŽ NA STRANE, ESFS



Otocný rám pro 19" zařízení, který poskytuje další prostor pro montáž zařízení a po otevření umožňuje přístup k instalovaným komponentám a zařízením zezadu. Dále poskytuje dodatečný prostor na strane zamykání 19" profilu a optimalizuje tak využitelnou hloubku pro montáž zařízení na otocný rám.

VLASTNOSTI

Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skříních. Panty pro obzvláště hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravouhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro těžká zařízení. Pozinkované svislé 19" profily pro přímé uzemnění instalovaných komponent. Standardně osazeno 130° panty. Zcela volný přístup do otvoru skříně lze zajistit pomocí 180° pantu ESFH180. K montáži použijte příčné nosné lišty ESFB. Hloubkovou oporu a snadné vedení kabelu zajišťuje hloubková montážní deska SFMP. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.

Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zařízením.

Zámek: Dvoubodový rozvorový systém 3 mm (k dispozici i další varianty zamykání).

Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tloušťky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 otocný rám s panty.

Požadavky na montáž: ESFS pro ocelové radové skříně o šířce 800 mm, 1000 mm. Pro montáž do ocelové radové skříně nutno doplnit ESFB.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	3mm
Materiál:	Mild Steel
Povrchová úprava:	Pozinkovaná ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Rack Units	Enclosure Material	Produktová řada
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Mild Steel	Free-Standing
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Mild Steel	Free-Standing
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Mild Steel	Free-Standing
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Mild Steel	Free-Standing
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Mild Steel	Free-Standing

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER