




CONNECT AND PROTECT

Přehled produktů


nVent


HOFFMAN



Obsah

Samostatně stojící skříňe	4
Nástěnné skříňe.....	16
Svorkovnicové skříňky	28
Rozhraní člověk-stroj	36
Řízení teploty	42
Automatizace výroby rozváděčů	48

Automatizace
výroby rozváděčů



Samostatně stojící skříně



CONNECT AND PROTECT



VYBE



OCELOVÉ

GALVANIZOVANÁ
OCEL

kompatní	kompatní	řadové	řadové	řadové	řadové	EMC
jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	blokové	19"	
IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 54 TYPE 12 IK 10
V: 1200 - 2000 Š: 600 - 1000 H: 300 - 500	V: 1200 - 2000 Š: 1000 - 1600 H: 300 - 500	V: 1800 - 2200 Š: 400 - 1000 H: 400 - 800	V: 1800 - 2200 Š: 800 - 1600 H: 400 - 800	V: 1800 - 2000 Š: 800 - 1000 H: 400 - 600	V: 1100 - 2200 Š: 600 - 800 H: 600 - 800	V: 2000 Š: 800 H: 600 - 800



KOMPAKTNÍ



KOMBINOVATELNÉ

RTE SI!



NEREZOVÁ OCEL

HLINÍK

kompaktní	kompaktní	řadové	řadové	kompaktní	kompaktní	řadové
jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	jednoduchá stěna	dvojitá stěna	dvojitá stěna
IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 55 IP 66 TYPE 12, 13 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10
V: 1400 - 2000 Š: 600 - 1000 H: 400	V: 1200 - 2000 Š: 1200 - 1600 H: 400	V: 1800 - 2000 Š: 600 - 1000 H: 500 - 600	V: 1800 - 2000 Š: 1000 - 1200 H: 500 - 600	V: 1200 - 1400 Š: 600 - 1800 H: 400 - 600	V: 1200 - 1400 Š: 600 - 1800 H: 500 - 600	V: 1600 - 2000 Š: 600 - 800 H: 600




PLNÁ KOMPATIBILITA



Široká řada standardního příslušenství pro prakticky jakékoli použití



MONTÁŽNÍ DESKY



PROFILY



19"



UPEVNĚNÍ



DVEŘE

TA PŘÍSLUŠENSTVÍ



**ZÁMKOVÝ
SYSTÉM**



**STŘECHY,
SPODNÍ DESKY**



**KABELOVÝ
MANAGEMENT**



ZVEDÁNÍ



UZEMNĚNÍ



SVĚTLA



**14 MINUT
UŠETŘENO**

za každé dvě skříňe spojené
příslušenstvím níže

10 x SPOJOVACÍCH KONZOL

2 x BOČNÍ ZÁKRYTY

2 x MONTÁŽNÍ DESKY

1 x VÝPLŇOVÁ DESKA

+ x PROFILY



RYCHLÁ MONTÁŽ



Zacvakávací
spojovací konzoly



Zacvakávací
montážní profily



Zacvakávací
výplňová deska



Upevňovací
konzola montážní
desky



Zacvakávací boční
zákryt



Zavěšený
boční zákryt



OPTIMÁLNÍ OCHRANA



Dvoukolíkové
panty



Zámkový systém



Těsnění s nízkou
absorpcí vody



IP 66
Spojovací sada

PŮSOBIVÝ DESIGN



Kryty zámků a zvedací
kliky

Samostatně stojící skříně

Výška	Šířka	Hloubka	ocel						
			kompaktní jednokřídlé dveře s MD *	kompaktní dvoukřídlé dveře s MD *	řadové jednokřídlé dveře s MD *	řadové jednokřídlé dveře přechodový díl	řadové dvoukřídlé dveře s MD *	řadové s výřezem	řadové 19"
1100	600	600							MCI11066R5
1200	600	400	MKS12064R5						
1200	800	400	MKS12084R5						
1200	1200	400		MKD12124R5					
1400	600	300	MKS14063R5						
1400	600	400	MKS14064R5						
1400	800	300	MKS14083R5						
1400	800	400	MKS14084R5						
1400	800	600							MCI14086R5
1400	1000	300		MKD14103R5					
1400	1000	400		MKD14104R5					
1400	1200	300		MKD14123R5					
1400	1200	400		MKD14124R5					
1600	600	300	MKS16063R5						
1600	600	400	MKS16064R5						
1600	600	600							MCI16066R5
1600	800	300	MKS16083R5						
1600	800	400	MKS16084R5						
1600	800	500	MKS16085R5						
1600	1000	400	MKS16104R5						
1600	1000	500	MKS16105R5						
1600	1200	400		MKD16124R5					
1600	1200	500		MKD16125R5					
1800	400	400				MCS18044R5			
1800	400	500				MCS18045R5			
1800	400	600				MCS18046R5			
1800	500	500			MCS18055R5				
1800	600	400	MKS18064R5		MCS18064R5				
1800	600	500			MCS18065R5				
1800	600	600			MCS18066R5				MCI18066R5
1800	600	800							MCI18068R5
1800	800	400	MKS18084R5		MCS18084R5			MCF18084R5	
1800	800	500	MKS18085R5		MCS18085R5		MCD18085R5	MCF18085R5	
1800	800	600			MCS18086R5				MCI18086R5
1800	1000	400	MKS18104R5		MCS18104R5		MCD18104R5		
1800	1000	500			MCS18105R5		MCD18105R5	MCF18105R5	
1800	1000	600			MCS18106R5				
1800	1200	400		MKD18124R5			MCD18124R5		
1800	1200	500		MKD18125R5			MCD18125R5		
1800	1200	600					MCD18126R5		
1800	1600	400		MKD18164R5			MCD18164R5		
1800	1600	500		MKD18165R5					

* Pokud nepožadujete montážní desku, k číslu dílu přidejte PE.

nerezová ocel					galvanizovaná ocel	Výška	Šířka	Hloubka
kompaktní jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	kompaktní dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	kompaktní dvoukřídlé dveře nere- zová ocel ** TYPE 4X s MD	řadové jednokřídlé dveře nere- zová ocel 304 ** s MD	řadové dvoukřídlé dveře nere- zová ocel 304 ** s MD	řadové jednokřídlé dveře s MD EMC			
						1100	600	600
						1200	600	400
						1200	800	400
	EKDS12124	EKDS12124-4X				1200	1200	400
						1400	600	300
						1400	600	400
						1400	800	300
EKSS14084						1400	800	400
						1400	800	600
						1400	1000	300
						1400	1000	400
						1400	1200	300
						1400	1200	400
						1600	600	300
EKSS16064						1600	600	400
						1600	600	600
						1600	800	300
EKSS16084						1600	800	400
						1600	800	500
EKSS16104						1600	1000	400
						1600	1000	500
	EKDS16124	EKDS16124-4X				1600	1200	400
						1600	1200	500
						1800	400	400
						1800	400	500
						1800	400	600
						1800	500	500
EKSS18064						1800	600	400
			MCSS18065			1800	600	500
						1800	600	600
						1800	600	800
EKSS18084						1800	800	400
			MCSS18085			1800	800	500
						1800	800	600
EKSS18104						1800	1000	400
			MCSS18105	MCDS18105		1800	1000	500
						1800	1000	600
	EKDS18124	EKDS18124-4X				1800	1200	400
				MCDS18125		1800	1200	500
						1800	1200	600
	EKDS18164	EKDS18164-4X				1800	1600	400
						1800	1600	500

****** Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

Samostatně stojící skříně

Výška	Šířka	Hloubka	ocel						
			kompaktní jednokřídlé dveře s MD *	kompaktní dvoukřídlé dveře s MD *	řadové jednokřídlé dveře s MD *	řadové jednokřídlé dveře přechodový díl	řadové dvoukřídlé dveře s MD *	řadové s výřezem	řadové 19"
2000	400	400				MCS20044R5			
2000	400	500				MCS20045R5			
2000	400	600				MCS20046R5			
2000	400	800				MCS20048R5			
2000	500	500			MCS20055R5				
2000	600	400	MKS20064R5		MCS20064R5				
2000	600	500			MCS20065R5				
2000	600	600			MCS20066R5				MCI20066R5
2000	600	800			MCS20068R5				MCI20068R5
2000	800	400	MKS20084R5		MCS20084R5				
2000	800	500	MKS20085R5		MCS20085R5		MCD20085R5	MCF20085R5	
2000	800	600			MCS20086R5			MCF20086R5	MCI20086R5
2000	800	800			MCS20088R5				MCI20088R5
2000	1000	400	MKS20104R5		MCS20104R5		MCD20104R5		
2000	1000	500	MKS20105R5		MCS20105R5		MCD20105R5	MCF20105R5	
2000	1000	600			MCS20106R5		MCD20106R5		
2000	1000	800			MCS20108R5		MCD20108R5		
2000	1200	400		MKD20124R5			MCD20124R5		
2000	1200	500		MKD20125R5			MCD20125R5		
2000	1200	600					MCD20126R5		
2000	1200	800					MCD20128R5		
2000	1600	400		MKD20164R5			MCD20164R5		
2000	1600	500		MKD20165R5			MCD20165R5		
2000	1600	600					MCD20166R5		
2200	600	600			MCS22066R5				MCI22066R5
2200	600	800			MCS22068R5				MCI22068R5
2200	800	600			MCS22086R5				MCI22086R5
2200	800	800			MCS22088R5				MCI22088R5
2200	1000	600					MCD22106R5		
2200	1200	600					MCD22126R5		

* Pokud nepožadujete montážní desku, k číslu dílu přidejte PE.

Výška	Šířka	Hloubka	hliník		
			kompaktní jednoduchá stěna bez MD	kompaktní dvojítá stěna bez MD	kombinovatelné dvojítá stěna bez MD
1200	600	400	EKOM12064-SW		
1200	600	600	EKOM12066-SW	EKOM12066	
1200	800	400	EKOM12084-SW		
1200	800	600	EKOM12086-SW	EKOM12086	
1200	1200	400	EKOM12124-SW		
1200	1200	600		EKOM12126	
1400	600	600		EKOM14066	
1400	800	600		EKOM14086	
1400	1800	400	EKOM14184-SW		
1400	1800	500		EKOM14185	
1600	600	600			ECOM16066
1600	800	600			ECOM16086
1800	600	600			ECOM18066
1800	800	600			ECOM18086
2000	600	600			ECOM20066
2000	800	600			ECOM20086

nerezová ocel					galvanizovaná ocel	Výška	Šířka	Hloubka
kompaktní jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	kompaktní dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	kompaktní dvoukřídlé dveře nere- zová ocel ** TYPE 4X s MD	řadové jednokřídlé dveře nere- zová ocel 304 ** s MD	řadové dvoukřídlé dveře nere- zová ocel 304 ** s MD	řadové jednokřídlé dveře s MD EMC			
						2000	400	400
						2000	400	500
						2000	400	600
						2000	400	800
						2000	500	500
						2000	600	400
						2000	600	500
			MCSS20066			2000	600	600
						2000	600	800
EKSS20084						2000	800	400
						2000	800	500
			MCSS20086		MCSE20086R5	2000	800	600
					MCSE20088R5	2000	800	800
EKSS20104						2000	1000	400
						2000	1000	500
			MCSS20106			2000	1000	600
						2000	1000	800
	EKDS20124	EKDS20124-4X				2000	1200	400
						2000	1200	500
				MCDS20126		2000	1200	600
						2000	1200	800
	EKDS20164	EKDS20164-4X				2000	1600	400
						2000	1600	500
						2000	1600	600
						2200	600	600
						2200	600	800
						2200	800	600
						2200	800	800
						2200	1000	600
						2200	1200	600

****** Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

Nástěnné skříně



CONNECT AND PROTECT



VYBER



OCEL

NEREZOVÁ OCEL

jednokřídlé
dveře

dvoukřídlé
dveře

panelové

jednokřídlé dveře

dvoukřídlé
dveře

dvoukřídlé
dveře
integrováná ochrana
proti dešti

jednokřídlé
dveře
hygienický
design

IP 66
TYPE 4, 12, 13
IK 10

IP 55
TYPE 12, 13
IK 10

IP 66
TYPE 4, 12, 13
IK 10

IP 66
TYPE 4X, 12, 13
IK 10

IP 55
TYPE 12, 13
IK 10

IP 66
TYPE 4X, 12, 13
IK 10

IP 66, 69, 69K
TYPE 4X, 12, 13
IK 08

H: 200 - 1200
Š: 200 - 800
H: 155 - 400

H: 600 - 1400
Š: 800 - 1200
H: 300

H: 300
Š: 600 - 1200
H: 300

H: 180 - 1400
Š: 200 - 800
H: 150 - 400

H: 1000 - 1200
Š: 1000 - 1200
H: 300 - 400

H: 300 - 1400
Š: 200 - 800
H: 155 - 400

H: 442 - 1425
Š: 220 - 810
H: 155 - 300

RTE SI!



GALVANIZOVANÁ OCEL

POLYESTER

EMC	kompaktní	kompaktní	modulární	modulární	modulární
	jednokřídlé dveře	jednokřídlé dveře	jednokřídlé dveře	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře
	plné dveře	průhledné dveře	plné dveře	průhledné dveře	plain door
IP 54	IP 66	IP 66	IP 65 / IP 54	IP 65 / IP 54	IP 54
TYPE 12	TYPE 4, 4X, 12, 13	TYPE 4, 4X, 12, 13	TYPE 4X, 12, 13	TYPE 12, 13	TYPE 12, 13
IK 10	IK 10	IK 07	IK 10	IK 07	IK 10
V: 400 - 1000	V: 315 - 1035	V: 415 - 1035	V: 500 - 1250	V: 500 - 1250	V: 750 - 1250
Š: 400 - 800	Š: 215 - 835	Š: 315 - 835	Š: 500 - 1250	Š: 500 - 1000	Š: 1000 - 1250
H: 210 - 300	H: 170 - 300	H: 170 - 300	H: 320	H: 320	H: 320



PLNÁ KOMPATIBILITA



Široká řada standardního příslušenství pro prakticky jakékoli použití



MONTÁŽNÍ DESKY



PROFILY



19"



UPEVNĚNÍ



DVEŘE

TA PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘÍRUBY



**KABELOVÝ
MANAGEMENT**



ZVEDÁNÍ



OCHRANA



UZEMNĚNÍ



SVĚTLA



**10 MINUT
UŠETŘENO**

za každou nástěnnou skřín s
příslušenstvím níže

1 x MONTÁŽNÍ DESKA

3 x 180° PANTY

+ x PROFILY



RYCHLÁ MONTÁŽ



Montážní
deska



180° panty bez
nutnosti obrábění



Profily

OPTIMÁLNÍ OCHRANA




Umístění dveří pro
velké skříně



Těsnění s
nízkou
absorpcí vody



PŮSOBIVÝ DESIGN



**Silikonové těsnění
pro skříň z
nerezové oceli 316**



Kryt zámku



**Tvarování rohů
dveří z nerezové
oceli**

Nástěnné skříně

Výška	Šířka	Hloubka	ocel			nerezová ocel			
			jednokřídlé dveře s MD *	dvoukřídlé dveře s MD *	panelové s MD *	jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	jednokřídlé dveře integrovaná ochrana proti dešti nerezová ocel 304 ** s MD	jednokřídlé dveře hygienický design nerezová ocel 304 s MD
180	240	150				ASR0182415			
200	200	155	MAS0202015R5						
240	240	150				ASR0242415			
240	360	150				ASR0243615			
250	200	155	MAS0252015R5						
250	250	155	MAS0252515R5						
300	200	150				ASR0302015			
300	200	155						AFS03021	
300	250	155	MAS0302515R5						
300	250	210	MAS0302521R5						
300	300	155	MAS0303015R5						
300	300	210	MAS0303021R5						
300	600	300			MAP0306030R5				
300	800	300			MAP0308030R5				
300	1000	300			MAP0310030R5				
300	1200	300			MAP0312030R5				
315	215	170							
350	250	155	MAS0352515R5						
360	240	150				ASR0362415			
400	300	150				ASR0403015			
400	300	155	MAS0403015R5					AFS04031	
400	300	210	MAS0403021R5			ASR0403021			
400	400	210	MAS0404021R5			ASR0404021		AFS04042	
400	500	210	MAS0405021R5						
400	600	210	MAS0406021R5			ASR0406021		AFS04062	
415	315	170							
442	220	155							HDW0442215
500	300	210	MAS0503021R5						
500	400	155	MAS0504015R5						
500	400	210	MAS0504021R5			ASR0504021			
500	400	260	MAS0504026R5						
500	400	300	MAS0504030R5						
500	500	210	MAS0505021R5			ASR0505021		AFS05052	
500	500	300	MAS0505030R5						
500	500	320							
500	750	320							
515	415	230							
552	390	210							HDW0553921
552	810	210							HDW0558121
600	400	155	MAS0604015R5						
600	400	210	MAS0604021R5			ASR0604021		AFS06042	
600	400	260	MAS0604026R5						
600	400	300	MAS0604030R5						
600	500	155	MAS0605015R5						
600	500	210	MAS0605021R5						
600	500	260	MAS0605026R5						
600	500	300	MAS0605030R5						
600	600	210	MAS0606021R5			ASR0606021		AFS06062	
600	600	300	MAS0606030R5			ASR0606030		AFS06063	
600	600	400	MAS0606040R5						
600	800	300	MAS0608030R5	MAD0608030R5		ASR0608030		AFS06083	

* Pokud nepožadujete montážní desku, k číslu dílu přidejte PE.
** Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

galvanizovaná ocel		polyester				Výška	Šířka	Hloubka
jednokřídlé dveře s MD EMC	kompaktní jednokřídlé dveře plné dveře bez MD	kompaktní jednokřídlé dveře průhledné dveře bez MD	modulární jednokřídlé dveře plné dveře bez MD	modulární jednokřídlé dveře průhledné dveře bez MD	modulární dvoukřídlé dveře plné dveře bez MD			
						180	240	150
						200	200	155
						240	240	150
						240	360	150
						250	200	155
						250	250	155
						300	200	150
						300	200	155
						300	250	155
						300	250	210
						300	300	155
						300	300	210
						300	600	300
						300	800	300
						300	1000	300
						300	1200	300
	UCP320					315	215	170
						350	250	155
						360	240	150
						400	300	150
						400	300	155
						400	300	210
MASE0404021R5						400	400	210
						400	500	210
MASE0406021R5						400	600	210
	UCP430	UCPT430				415	315	170
						442	220	155
						500	300	210
						500	400	155
						500	400	210
						500	400	260
						500	400	300
						500	500	210
						500	500	300
			UDP5050	UDPT5050		500	500	320
			UDP5075	UDPT5075		500	750	320
	UCP540	UCPT540				515	415	230
						552	390	210
						552	810	210
						600	400	155
						600	400	210
						600	400	260
						600	400	300
						600	500	155
						600	500	210
						600	500	260
						600	500	300
MASE0606021R5						600	600	210
						600	600	300
						600	600	400
						600	800	300

Nástěnné skříně

Výška	Šířka	Hloubka	ocel			nerezová ocel			
			jednokřídlé dveře s MD *	dvoukřídlé dveře s MD *	panelové s MD *	jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 ** s MD	jednokřídlé dveře integrovaná ochrana proti dešti nerezová ocel 304 ** s MD	jednokřídlé dveře hygienický design nerezová ocel 304 s MD
605	610	300							HDW0606130
615	415	230							
672	510	210							HDW0675121
700	500	210	MAS0705021R5						
700	500	260	MAS0705026R5						
735	535	270							
750	500	320							
750	750	320							
750	1000	320							
750	1250	320							
772	390	210							HDW0773921
772	610	210							HDW0776121
800	400	300	MAS0804030R5						
800	600	210	MAS0806021R5			ASR0806021		AFS08062	
800	600	260	MAS0806026R5						
800	600	300	MAS0806030R5			ASR0806030		AFS08063	
800	600	400	MAS0806040R5						
800	800	210	MAS0808021R5					AFS08082	
800	800	300	MAS0808030R5			ASR0808030		AFS08083	
800	800	400	MAS0808040R5						
800	1200	300		MAD0801230R5					
825	810	300							HDW0828130
835	635	300							
1000	500	320							
1000	600	260	MAS1006026R5						
1000	600	300	MAS1006030R5						
1000	750	320							
1000	800	260	MAS1008026R5						
1000	800	300	MAS1008030R5			ASR1008030		AFS10083	
1000	800	400	MAS1008040R5						
1000	1000	300		MAD1001030R5			ADR1001030		
1000	1000	320							
1000	1200	300					ADR1001230		
1000	1250	320							
1035	835	300							
1200	600	300	MAS1206030R5					AFS12063	
1200	800	300	MAS1208030R5			ASR1208030		AFS12083	
1200	800	400	MAS1208040R5			ASR1208040		AFS12084	
1200	1000	300		MAD1201030R5					
1200	1200	300		MAD1201230R5					
1200	1200	400					ADR1201240		
1225	810	300							HDW1228130
1250	750	320							
1250	1000	320							
1250	1000	320							
1400	800	400				ASR1408040		AFS14084	
1400	1000	300		MAD1401030R5					
1425	810	300							HDW1428130

- * Pokud nepožadujete montážní desku, k číslu dílu přidejte PE.
 ** Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

galvanizovaná ocel		polyester				Výška	Šířka	Hloubka
jednokřídlé dveře s MD EMC	kompaktní jednokřídlé dveře plné dveře bez MD	kompaktní jednokřídlé dveře průhledné dveře bez MD	modulární jednokřídlé dveře plné dveře bez MD	modulární jednokřídlé dveře průhledné dveře bez MD	modulární dvoukřídlé dveře plné dveře bez MD			
						605	610	300
	UCP640	UCPT640				615	415	230
						672	510	210
						700	500	210
						700	500	260
	UCP750	UCPT750				735	535	270
			UDP7550	UDPT7550		750	500	320
			UDP7575	UDPT7575		750	750	320
			UDP75100	UDPT75100		750	1000	320
					UDP75125	750	1250	320
						772	390	210
						772	610	210
						800	400	300
						800	600	210
						800	600	260
						800	600	300
						800	600	400
						800	800	210
						800	800	300
						800	800	400
						800	1200	300
						825	810	300
	UCP860	UCPT860				835	635	300
			UDP10050	UDPT10050		1000	500	320
						1000	600	260
						1000	600	300
			UDP10075	UDPT10075		1000	750	320
						1000	800	260
MASE1008030R5						1000	800	300
						1000	800	400
						1000	1000	300
			UDP100100		UDP100102	1000	1000	320
						1000	1200	300
					UDP100125	1000	1250	320
	UCP1080	UCPT1080				1035	835	300
						1200	600	300
						1200	800	300
						1200	800	400
						1200	1000	300
						1200	1200	300
						1200	1200	400
						1225	810	300
			UDP12575	UDPT12575		1250	750	320
					UDP125100	1250	1000	320
					UDP125102	1250	1000	320
						1400	800	400
						1400	1000	300
						1425	810	300

Svorkovnicové skřínky



CONNECT AND PROTECT



VYBE



OCEL	NEREZOVÁ OCEL	HLINÍK	POLYESTER	POLYKARBONÁT			
krabice plné víko	krabice plné víko	krabice plné víko	krabice plné víko	malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko
IP 66 TYPE 4, 12, 13 IK 08	IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 08	IP 66, IP 67	IP 66, IP 67	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08
V: 150 - 400 Š: 150 - 800 H: 80 - 120	V: 150 - 400 Š: 150 - 800 H: 80 - 120	V: 45 - 230 Š: 50 - 600 H: 30 - 180	V: 75 - 405 Š: 80 - 560 H: 55 - 120	V: 53 - 230 Š: 55 - 300 H: 36 - 121	V: 53 - 230 Š: 55 - 300 H: 36 - 121	V: 200 - 400 Š: 200 - 600 H: 132	V: 200 - 400 Š: 200 - 600 H: 132

RTE SI!



ABS

malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	střední krabice plné víko	střední krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko
IP 66, IP 67	IP 66, IP 67 TYPE 4X, 12, 13	IP 66, IP 67	IP 66, IP 67	IP 66, IP 67	IP 66, IP 67
IK 06, IK 07	IK 06, IK 07	IK 06, IK 07	IK 06, IK 07	IK 06, IK 07	IK 06, IK 07
V: 53 - 230	V: 53 - 230	V: 75 - 175	V: 75 - 175	V: 200 - 400	V: 200 - 400
Š: 55 - 300	Š: 55 - 300	Š: 125 - 250	Š: 125 - 250	Š: 200 - 600	Š: 200 - 600
H: 36 - 121	H: 36 - 121	H: 75 - 150	H: 75 - 150	H: 132	H: 132



Svorkovnicové skřínky

Výška	Šířka	Hloubka	ocel	nerezová ocel	hliník	polyester	polykarbonát			
			krabice plné víko	krabice plné víko nerezová ocel 304 *	krabice plné víko	krabice plné víko	malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko
45	50	30			HALP050503GE					
53	55	36					DPCP050504GE	DPCP050504TE		
53	65	36					DPCP050704GE	DPCP050704TE		
64	58	36			HALP060604GE					
64	98	36			HALP061004GE					
64	150	36			HALP061504GE					
75	80	55				MGRP080806GE				
75	80	75				MGRP080808GE				
75	110	55				MGRP081106GE				
75	110	75				MGRP081108GE				
75	125	75								
75	125	100								
75	125	125								
75	160	55				MGRP081606GE				
75	160	75				MGRP081608GE				
75	190	55				MGRP081906GE				
75	190	75				MGRP081908GE				
80	75	57			HALP080806GE					
80	82	56					DPCP080806GE	DPCP080806TE		
80	82	86					DPCP080809GE	DPCP080809TE		
80	120	56					DPCP081206GE	DPCP081206TE		
80	120	86					DPCP081209GE	DPCP081209TE		
80	125	57			HALP081306GE					
80	160	56					DPCP081606GE	DPCP081606TE		
80	160	86					DPCP081609GE	DPCP081609TE		
80	175	57			HALP081806GE					
80	250	57			HALP082506GE					
120	122	56					DPCP121206GE	DPCP121206TE		
120	122	86					DPCP121209GE	DPCP121209TE		
120	122	90				MGRP121209GE				
120	160	91					DPCP121609GE	DPCP121609TE		
120	200	86					DPCP122009GE	DPCP122009TE		
120	220	90				MGRP122209GE				
122	122	80			HALP121208GE					
122	122	90			HALP121209GE					
122	220	80			HALP122208GE					
122	220	90			HALP122209GE					
122	360	80			HALP123608GE					
125	125	75								
125	125	100								
125	125	125								
125	175	75								
125	175	100								
125	175	125								
125	175	150								
150	150	80	STB151508	SSTB151508						
150	150	120	STB151512	SSTB151512						
150	200	76					DPCP152008GE	DPCP152008TE		
150	300	80	STB153008	SSTB153008						
150	300	120	STB153012	SSTB153012						

* Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

ABS						Výška	Šířka	Hloubka
malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	střední krabice plné víko	střední krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko			
						45	50	30
DABP050504GE	DABP050504TE					53	55	36
DABP050704GE	DABP050704TE					53	65	36
						64	58	36
						64	98	36
						64	150	36
						75	80	55
						75	80	75
						75	110	55
						75	110	75
		SABP081308GE	SABP081308TE			75	125	75
		SABP081310GE	SABP081310TE			75	125	100
		SABP081313GE	SABP081313TE			75	125	125
						75	160	55
						75	160	75
						75	190	55
						75	190	75
						80	75	57
DABP080806GE	DABP080806TE					80	82	56
DABP080809GE	DABP080809TE					80	82	86
DABP081206GE	DABP081206TE					80	120	56
DABP081209GE	DABP081209TE					80	120	86
						80	125	57
DABP081606GE	DABP081606TE					80	160	56
DABP081609GE	DABP081609TE					80	160	86
						80	175	57
						80	250	57
DABP121206GE	DABP121206TE					120	122	56
DABP121209GE	DABP121209TE					120	122	86
						120	122	90
DABP121609GE	DABP121609TE					120	160	91
DABP122009GE	DABP122009TE					120	200	86
						120	220	90
						122	122	80
						122	122	90
						122	220	80
						122	220	90
						122	360	80
		SABP131308GE	SABP131308TE			125	125	75
		SABP131310GE	SABP131310TE			125	125	100
		SABP131313GE	SABP131313TE			125	125	125
		SABP131808GE	SABP131808TE			125	175	75
		SABP131810GE	SABP131810TE			125	175	100
		SABP131813GE	SABP131813TE			125	175	125
		SABP131815GE	SABP131815TE			125	175	150
						150	150	80
						150	150	120
DABP152008GE	DABP152008TE					150	200	76
						150	300	80
						150	300	120

Svorkovnicové skřínky

Výška	Šířka	Hloubka	ocel	nerezová ocel	hliník	polyester	polykarbonát			
			krabice plné víko	krabice plné víko nerezová ocel 304 ★	krabice plné víko	krabice plné víko	malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko
160	160	90			HALP161609GE	MGRP161609GE				
160	240	91					DPCP162409GE	DPCP162409TE		
160	240	121					DPCP162412GE	DPCP162412TE		
160	260	90			HALP162609GE	MGRP162609GE				
160	360	90			HALP163609GE	MGRP163609GE				
160	560	90			HALP165609GE	MGRP165609GE				
175	175	75								
175	175	100								
175	175	125								
175	175	150								
175	250	75								
175	250	100								
175	250	150								
200	200	80	STB202008	SSTB202008						
200	200	120	STB202012	SSTB202012						
200	200	132							OPCP202013GE	OPCP202013TE
200	300	80	STB203008	SSTB203008						
200	300	120	STB203012	SSTB203012						
200	300	132							OPCP203013GE	OPCP203013TE
200	400	80	STB204008	SSTB204008						
200	400	120	STB204012	SSTB204012						
200	400	132							OPCP204013GE	OPCP204013TE
200	500	120	STB205012	SSTB205012						
200	600	120	STB206012	SSTB206012						
200	800	120	STB208012	SSTB208012						
230	200	110			HALP232011GE					
230	300	86					DPCP233009GE	DPCP233009TE		
230	300	111					DPCP233011GE	DPCP233011TE		
230	330	110			HALP233311GE					
230	330	180			HALP233318GE					
230	400	110			HALP234011GE					
230	600	110			HALP236011GE					
250	255	120				MGRP252612GE				
250	400	120				MGRP254012GE				
300	300	80	STB303008	SSTB303008						
300	300	120	STB303012	SSTB303012						
300	300	132							OPCP303013GE	OPCP303013TE
300	400	120	STB304012	SSTB304012						
300	400	132							OPCP304013GE	OPCP304013TE
300	500	120	STB305012	SSTB305012						
300	600	120	STB306012	SSTB306012						
300	600	132							OPCP306013GE	OPCP306013TE
400	400	120	STB404012	SSTB404012						
400	600	120	STB406012	SSTB406012						
400	600	132							OPCP406013GE	OPCP406013TE
400	800	120	STB408012	SSTB408012						
405	400	120				MGRP414012GE				

★ Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

ABS						Výška	Šířka	Hloubka
malá krabice plné víko	malá krabice průhledné víko	střední krabice plné víko	střední krabice průhledné víko	velká krabice plné víko	velká krabice průhledné víko			
						160	160	90
DABP162409GE	DABP162409TE					160	240	91
DABP162412GE	DABP162412TE					160	240	121
						160	260	90
						160	360	90
						160	560	90
		SABP181808GE	SABP181808TE			175	175	75
		SABP181810GE	SABP181810TE			175	175	100
		SABP181813GE	SABP181813TE			175	175	125
		SABP181815GE	SABP181815TE			175	175	150
		SABP182508GE	SABP182508TE			175	250	75
		SABP182510GE	SABP182510TE			175	250	100
		SABP182515GE	SABP182515TE			175	250	150
						200	200	80
						200	200	120
				OABP202013GE	OABP202013TE	200	200	132
						200	300	80
						200	300	120
				OABP203013GE	OABP203013TE	200	300	132
						200	400	80
						200	400	120
				OABP204013GE	OABP204013TE	200	400	132
						200	500	120
						200	600	120
						200	800	120
						230	200	110
DABP233009GE	DABP233009TE					230	300	86
DABP233011GE	DABP233011TE					230	300	111
						230	330	110
						230	330	180
						230	400	110
						230	600	110
						250	255	120
						250	400	120
						300	300	80
						300	300	120
				OABP303013GE	OABP303013TE	300	300	132
						300	400	120
				OABP304013GE	OABP304013TE	300	400	132
						300	500	120
						300	600	120
				OABP306013GE	OABP306013TE	300	600	132
						400	400	120
						400	600	120
				OABP406013GE	OABP406013TE	400	600	132
						400	800	120
						405	400	120

Rozhraní člověk-stroj



CONNECT AND PROTECT



VYBE



OCEL

Skříň PC	pult kompaktní jednokřídlé dveře	pult kompaktní dvoukřídlé dveře	pult modulární jednokřídlé dveře	pult modulární dvoukřídlé dveře
IP 44	IP 66 TYPE 4, 12, 13	IP 55 TYPE 12, 13	IP 66 TYPE 4, 12, 13	IP 55 TYPE 12, 13
IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
V: 1600	V: 985	V: 985	V: 1450	V: 1450
Š: 600	Š: 600 - 1000	Š: 1200 - 1600	Š: 600 - 1000	Š: 1200 - 1600
H: 600 - 800	H: 400	H: 400	H: 985	H: 985

RTE SI!



NEREZOVÁ OCEL

HLINÍK

OCEL

**pult
kompaktní
jednokřídlé dveře**

IP 66
TYPE 4X, 12, 13
IK 10

V: 985
Š: 600 - 1000
H: 400

**pult
kompaktní
dvoukřídlé dveře**

IP 55
TYPE 12, 13
IK 10

V: 985
Š: 1200
H: 400

**pult
modulární
jednokřídlé dveře**

IP 66
TYPE 4X, 12, 13
IK 10

V: 985
Š: 600 - 1000
H: 985

**pult
modulární
dvoukřídlé dveře**

IP 55
TYPE 12, 13
IK 10

V: 1450
Š: 1200 - 1600
H: 985

ovládací panel

IP 65

V: 309 - 495
Š: 395 - 542
H: 200

ovládací skříň

IP 55
IK 10

V: 300 - 600
Š: 300 - 600
H: 155 - 210



Rozhraní člověk-stroj

PULTY

Výška	Šířka	Hloubka	ocel				nerezová ocel			
			pult kompaktní jednokřídlé dveře	pult kompaktní dvoukřídlé dveře	pult modulární jednokřídlé dveře	pult modulární dvoukřídlé dveře	pult kompaktní jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 *	pult kompaktní dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 *	pult modulární jednokřídlé dveře nerezová ocel 304 *	pult modulární dvoukřídlé dveře nerezová ocel 304 *
250	600	985			MPC062R5				MPCS062	
250	800	985			MPC082R5				MPCS082	
250	1000	985			MPC102R5				MPCS102	
250	1200	985			MPC122R5				MPCS122	
250	1600	985			MPC162R5				MPCS162	
500	600	494			MPC061R5				MPCS061	
500	800	494			MPC081R5				MPCS081	
500	1000	494			MPC101R5				MPCS101	
500	1200	494			MPC121R5				MPCS121	
500	1600	494			MPC161R5				MPCS161	
700	600	500			MPC063R5				MPCS063	
700	800	500			MPC083R5				MPCS083	
700	1000	500			MPC103R5				MPCS103	
700	1200	500				MPC123R5				MPCS123
700	1600	500				MPC163R5				MPCS163
985	600	400	MPG06R5				MPGS06			
985	800	400	MPG08R5				MPGS08			
985	1000	400	MPG10R5				MPGS10			
985	1200	400		MPG12R5				MPGS12		
985	1600	400		MPG16R5						

* Pokud požadujete použití nerezové oceli 316L, přidejte k číslu položky 316.

SKŘÍŇ PC

Výška	Šířka	Hloubka	ocel
			Skříň PC
1600	600	600	MCM16066
1600	600	800	MCM16068

OVLÁDACÍ SKŘÍŇE

Výška	Šířka	Hloubka	ocel	hliník
			ovládací skříně	ovládací panely
300	300	155	OICE303015	
300	400	210	OICE304021	
309	525	200		OICP305220
345	395	200		OICP343920
354	525	200		OICP355220
398	525	200		OICP395220
400	400	210	OICE404021	
400	600	210	OICE406021	
415	470	200		OICP414720
495	542	200		OICP495420
500	500	210	OICE505021	
500	600	210	OICE506021	
600	600	210	OICE606021	

PŘÍRUBY



S1MWF / S2MWF



S1MTBB / S2MRB



S1MSJ / S2MSJ



S1MWJV / S2MWJV



S1MWJH / S2MWJH

KLOUBY



S1ME / S2ME



S1MIJ / S2MIJ



S1MER / S2MER

UPEVNĚNÍ SKŘÍŇE



S1MFC / S2MFC



S1MFEFC / S2MFEFC

PROFILY



S1MT / S2MT

Řízení teploty



CONNECT AND PROTECT



VYBE



CHLADICÍ JEDNOTKY

VORTEX

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 54
TYPE 12

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 55
TYPE 4, 4X

vnitřní prostředí
stropní montáž
IP 54

vnitřní/venkovní prostředí
svislá montáž
IP 54 / IP 66
TYPE 12 / TYPE 4 / TYPE 4X



TOPENÍ A ZABRÁNĚNÍ VZNIKU KONDENZACE

ŘÍZENÍ TEPLoty A VLHKOSTI

SÁLAVÁ TOPNÁ TĚLESA

TOPENÍ S VENTILÁTOREM

TERMOSTATY

HYGROSTATY

RTE SI!



AIR-WATER HEAT EXCHANGERS

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 55

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 55



VENTILATION

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 54
TYPE 12

vnitřní prostředí
svislá montáž
IP 55
TYPE 12

vnitřní prostředí
stropní montáž
IP 33 / IP 54
TYPE 12 / TYPE 4 / TYPE 4X



Řízení teploty

	chladicí jednotky				
	vnitřní prostředí svislá montáž galvanizovaná ocel	vnitřní prostředí svislá montáž nerezová ocel	vnitřní prostředí svislá montáž galvanizovaná ocel	vnitřní prostředí svislá montáž nerezová ocel	vnitřní prostředí stropní montáž
Chladicí výkon (W)					
162					
293					
360	CUVN03602	CUVN03602SS			
550	CUVN05502	CUVN05502SS	CUON05502	CUON05502SS	
586					
600					CUH06002
820					
850	CUVN08502	CUVN08502SS	CUON08502	CUON08502SS	
900					CUH09002
950					
1050	CUVN10502	CUVN10502SS			
1100			CUON10502	CUON10502SS	
1400					CUH14002
1500	CUVN15002	CUVN15002SS	CUON15002	CUON15002SS	
1500	CUVN15004 ★	CUVN15004SS ★	CUON15004 ★	CUON15004SS ★	
2000					CUH20002
2100	CUVN21002	CUVN21002SS	CUON21002	CUON21002SS	
2100	CUVN21004 ★	CUVN21004SS ★	CUON21004 ★	CUON21004SS ★	
2150					
2700					CUH27002
3000	CUVN30002	CUVN30002SS			
3000	CUVN30004 ★	CUVN30004SS ★			
3150					
3400					
3800					CUH38004 ★
4000	CUVN40502	CUVN40502SS	CUON40502	CUON40502SS	
4050	CUVN40504 ★	CUVN40504SS ★	CUON40504 ★	CUON40504SS ★	
5950	CUVN59504 ★	CUVN59504SS ★			

★ 400 V, 3 fáze

	ventilátory									
	vnitřní prostředí svislá montáž 230 V	vnitřní prostředí svislá montáž 115 V	vnitřní prostředí svislá montáž 24 V DC	venkovní prostředí svislá montáž 230 V	venkovní prostředí svislá montáž 115 V	venkovní prostředí svislá montáž 24 V DC	stropní montáž IP33 230 V	stropní montáž IP54 230 V	stropní montáž IP33 115 V	stropní montáž IP54 115 V
Množství vzduchu (m³/h)										
25	EF100R5	EF100-115R5	EF100-24R5							
56				EFP200R5	EFP200-115R5	EFP200 -24VACR5				
61	EF200R5	EF200-115R5	EF200-24R5							
100				EFP220R5	EFP220-115R5					
110	EF220R5	EF220-115R5	EF220-24R5							
145				EFP250R5	EFP250-115R5					
156	EF250R5	EF250-115R5	EF250-24R5							
233				EFP300R5	EFP300-115R5					
256	EF300R5	EF300-115R5	EF300-24R5							
350								RFU5005R5		RFU5015R5
480	EF500R5	EF500-115R5								
500							RFU5003R5		RFU5013R5	
505				EFP500R5	EFP500-115R5					
550								RFU7005R5		RFU7015R5
640	EF600R5	EF600-115R5								
700							RFU7003R5		RFU7013R5	
750								RFU10005R5		RFU10015R5
770				EFP600R5	EFP600-115R5					
845	EF700R5	EF700-115R5								
925				EFP700R5	EFP700-115R5					
1000							RFU10003R5		RFU10013R5	

vortex					tepelné výměníky vzduch/voda		
vnitřní/venkovní prostředí hliník TYPE 12	vnitřní/venkovní prostředí hliník TYPE 4	vnitřní/venkovní prostředí nerezová ocel TYPE 4X	vysoká teplota vnitřní/venkovní prostředí hliník TYPE 4	vysoká teplota vnitřní/venkovní prostředí nerezová ocel TYPE 4X	vnitřní prostředí svislá montáž	vnitřní prostředí stropní montáž	
Chladicí výkon (W)							
BP4008	BP4608	BP4608SS					162
BP4015	BP4615	BP4615SS	HT4615	HT4615SS			293
							360
							550
BP4030	BP4630	BP4630SS	HT4630	HT4630SS			586
					PWS7062R5		600
BP4040	BP4640	BP4640SS	HT4640	HT4640SS			820
							850
							900
					PWS7102R5		950
							1050
							1100
							1400
					PWS7152R5		1500
							1500
							2000
							2100
							2100
						PWD5302R5	2150
							2700
							3000
							3000
					PWS7332R5		3150
						PWD5402R5	3400
							3800
							4000
							4050
							5950

vytápění a zabránění vzniku kondenzace						
	zabránění kondenzace malé topení	zabránění kondenzace velké topení	zabránění kondenzace sálavé topení bez termostatu	zabránění kondenzace sálavé topení s termostatem	zabránění kondenzace topení s ventilátorem	zabránění kondenzace topení s ventilátorem s termostatem
Výhřevná kapacita (W)						
10	EGK010					
15		EHG015				
20	EGK020					
30	EGK030	EHG030				
45		EHG045				
50			ECH50	ECHT50		
60		EHG060				
75		EHG075				
100		EHG100	ECH100	ECHT100	EHV100	
150		EHG150	ECH150	ECHT150	EHV150	
200					EHV200	
250					EGL250UL230	
250					EGL250UL115 **	
300					EHV300	
400					EGL400UL230	
400					EGL400UL115 **	
400					EHV400	
550						ECR550

** 115 V


Automatizace výroby rozváděčů



CONNECT AND PROTECT



VYBER



MODIFIKAČNÍ CENTRA SKŘÍNÍ

	ModCenter 163	ModCenter 263	ModCenter 280	ModCenter 293
	jednoduché dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře
Skříně:	1600 x 1250	1600 x 2200	2060 x 2200	2380 x 2200
Desky:	1650 x 2400	1600 x 2400	2020 x 2400	2340 x 2400

STROJE NA ŘEZÁNÍ LIŠT A KABELOVÝCH KANÁLŮ


NCCUT2000	
Délka řezu:	140 x 2000 mm
Přesnost:	0.5 mm
Tisk popisek:	✓


RTE SI!



STROJE ZPRACOVÁVAJÍCÍ DRÁTY

	Modulární drátová pracovní stanice PWA1000	Centrum pro zpracování drátů PWA5000	Osobní drátový asistent PWA6000
Zpracování drátů:	(De)centralizované	Decentralizované	Centralizované
Průřez drátu:	0.5 - 16 mm ²	0.5 - 2.5 mm ²	0.5 - 2.5 mm ²
Řezání na délku:	✓	✓	✓
Holení:	✓	✓	✓
Krimpování:	✓	✓	✓
Přímé popisování na drát:	-	-	✓
Svazování:	-	-	✓
Přívod drátu:	Konfigurovatelný	8 cívek drátu	12 cívek drátu
Volitelné, externí přívod drátu:	Konfigurovatelné úložiště včetně krabic a cívek		
Software:	Osobní drátová souprava		
Tisk popisek:	volitelný	volitelný	-







80%

snížení práce oproti
tradičnímu obrábění



VÝŘEZY



OTVORY



ZÁVITY



KLÍČOVÉ FUNKCE



Nízký čas nastavování
díky 21 slotům na
nástroje



S vřeteny s kuličkovými šrouby je dosahováno vysoké
přesnosti díky kontrole tolerancí. Stroj je perfektní pro
rozměrné výřezy a přesné závit.

Vřetena rovněž poskytují jedno z nejrychlejších
zpracování materiálu



Chytrý a k přírodě šetrný systém mazání prodlužuje životnost nástrojů bez přebytku dávky, čímž udržuje obráběný produkt čistý



Velká plocha pro umožnění simultánního obrábění několika skříní až do výšky 2380 mm



60%
snížení práce oproti
tradičnímu řezání



DIN LIŠTY



KABELOVÉ KANÁLY



KLÍČOVÉ FUNKCE



Nízké náklady díky
softwaru snižujícímu
množství odpadního
materiálu



Tisk popisek pro
identifikaci hotových dělů



**Rychlý, přesný a uživatelsky
přívětivý stroj**



**Přesné řezání díky
automatické zarážce**



75%

snížení práce oproti
tradičnímu zpracování drátů



ŘEZÁNÍ




HOLENÍ



KRIMPOVÁNÍ



POPISOVÁNÍ



KLÍČOVÉ FUNKCE




Přímý potisk každého
drátu pro označení
zdroje a cíle každé
strany



Plně automatizované
řezání, holení, krimpování,
popisování a svazování drátů
ústí ve vysokou produktivitu
a kvalitu





Zvýšená výroba díky automatizovanému uskladnění pomolí až 12 cívek s rychlou výměnou



Dotykový monitor pro snadné ovládání stroje. Rozhraní s CAE softwary jako EPLAN Pro Panel a Smart Wiring



Dráty jsou umístovány na lepící pásky v předdefinovaném pořadí pro snížení nákladů během optimalizace zapojování rozváděče

DALŠÍ STROJE ZPRACOVÁVAJÍCÍ DRÁTY



PWA1000 je modulární drátová pracovní stanice pro poloautomatické zpracování drátů včetně ergonomického pracovního stolu pro předvýrobu nebo přímo pro použití v dílně



PWA5000 je mobilní a plně automatizované řešení zpracování drátů s oddělenou tiskárnou popisek pro přímé použití v dílně. Dotykový monitor instruuje obsluhu o detailech zapojení drátu

Modifikační centra skříní

Počet dveří	Obrábitelné skříně, všechny strany		Obrábitelné panely a montážní desky		Rozměry stroje		Produktové č.
	V (mm)	Š (mm)	V (mm)	Š (mm)	Š (mm)	H (mm)	
1	Až po 1600	Až po 1250	Až po 1650	Až po 2400	3524	4500	MODC163B
1	Až po 1600	Až po 1250	Až po 1650	Až po 2400	3524	4500	MODC163S
2	Až po 1600	Až po 2200	Až po 1600	Až po 2400	3524	4500	MODC263B
2	Až po 1600	Až po 2200	Až po 1600	Až po 2400	3524	4500	MODC263S
2	Až po 2060	Až po 2200	Až po 2020	Až po 2400	4128	4500	MODC280B
2	Až po 2060	Až po 2200	Až po 2020	Až po 2400	4128	4500	MODC280S
2	Až po 2380	Až po 2200	Až po 2340	Až po 2400	4128	4500	MODC293B
2	Až po 2380	Až po 2200	Až po 2340	Až po 2400	4128	4500	MODC293S

Stroje na řezání lišt a kabelových kanálů

Popis	Rozměry stroje		Produktové č.
	Š (mm)	H (mm)	
Stroj na řezání DIN lišt a kabelových kanálů	4216	900	NCCUT2000

Stroje zpracovávající dráty

Popis	Rozměry stroje		Produktové č.
	Š (mm)	H (mm)	
Modulární drátová pracovní stanice	1250	800	PWA1000
Osobní drátový asistent	840	960	PWA5000
Centrum pro zpracování drátů	1050	1150	PWA6000

Blank lined area for notes or additional information.

Blank page with horizontal dotted lines for writing.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo kdykoli aktualizovat naše návrhy. Výsledkem je, že uvedený výrobek nemusí být totožný s dodávaným produktem, přestože odpovídá uvedeným normám v brožurě. Ačkoli je veškerá péče věnována správnosti poskytnutých informací, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za chyby nebo změny, které mohou nastat.

Všechny rozměry uvedené v tomto katalogu jsou uvedeny v milimetrech (mm), pokud není uvedeno jinak.

Naše silné portfolio značek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



eldon.com
HOFFMAN.nVent.com