

LILLE POLYCARBONAT KLEMKASSE, DPCP



Serien af klemkasser i polykarbonat, DPCP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

BRANCHESTANDARDER

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: Kasse af Polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Selvlukkende materiale og UV bestandig.

Materiale: Polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i kasselåget.

Temperaturområde: -40 °C til +80 °C.

Brændbarhed: UL746C 5V.

Tæthedsgad: 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Godkendelser: CE, GOST. Ved cULus_UL Listed godkendelser, kontakt venligst vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer af rustfrit stål, monteringskruer og blindpropper af polyamid.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFIKATIONER

Farve:	Lys Grå
Materiale:	Polycarbonat
Farvekode:	Ral 7035
Finish:	Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtig levering
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Nej
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	Nej
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	Nej
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	Nej
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nej
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	Nej
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	Nej
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	Nej
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	Nej
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	Nej
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nej
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	Nej
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	Nej
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	Nej
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm		Nej
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm		Nej
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	Nej
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm		Nej
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm		Nej
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm		Nej
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm		Nej
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm		Nej
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm		Nej
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm		Nej
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm		Nej
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm		Nej
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm		Nej

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtig levering
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm		Nej
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm		Nej
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm		Nej
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm		Nej
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm		Nej

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bemærk: Klemkasse med gennemsigtig dæksel kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummer.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER