

FIJADOR A TUBO PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



FEATURES

Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)

La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas

Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas

Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo

Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección

SPECIFICATIONS

Acabado: Electrozincado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	DI/DN	Diámetro del tubo	Diámetro exterior (OD)	Longitud (L)	Tamaño de la varilla (RS)
CSBBRP0100EG	404477	25	1in	33.4mm	41.4mm	10, 12

Número de catálogo	Número de artículo	DI/DN	Diámetro del tubo	Diámetro exterior(OD)	Longitud (L)	Tamaño de la varilla(RS)
CSBBRP0125EG	404478	32	1.25in	42.2mm	50mm	10, 12
CSBBRP0150EG	404479	40	1.5in	48.3mm	56.1mm	10, 12
CSBBRP0200EG	404480	50	2in	60.3mm	68.3mm	10, 12

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Ancho (W)
CSBBRP0100EG	404477	73.7mm	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	82.6mm	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	88.9mm	22.2mm
CSBBRP0200EG	404480	100.3mm	22.2mm

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER