



NVENT CADDY SPEED LINK ARTICULADO EN "Y" EXTENSIÓN CON OJAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Cable:	1,5 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje
SLD15Y200	195999	0.2m	39 mm	5 mm	195N	1.0000
SLD15Y300	196000	0.3m	39 mm	5 mm	195N	1.0000

Número de catálogo	Número de artículo	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje
SLD15Y500	195960	0.5m	39 mm	5 mm	195N	1.0000


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
SLD15Y200	195999	cUL, UL
SLD15Y300	196000	cUL, UL
SLD15Y500	195960	cUL, ITB, UL

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER