


TROQUEL PARA HERRAMIENTA DE CRIMPADO, TIPO ML, DIN46235 EXTRAFUERTE, # 7 TRENZADO-1/0 IN TRENZADO, 10 MM² TRENZADO-50 MM² TRENZADO

CATALOG NUMBER

PKML1050



FEATURES

Adecuado para argollas y conectores de cable

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 716993

Tipo de terminal / conector: DIN46235 Extrafuerte

Tamaño del conductor: #7 Stranded - 1/0 Stranded; 10 mm² Stranded - 50 mm² Stranded

Ancho de la unión: 5mm

Tool: MLB

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER