


BARRA COLECTORA DE CONEXIÓN A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES



CERTIFICATIONS



FEATURES

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

SPECIFICATIONS

Espesor (T): 6.35mm

Ancho (W): 50.8mm

Material: Cobre


Table 1/2

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Recubrimiento de estaño	Número de pares de tamaño de orificio 1	Número de pares de tamaño de orificio 2	C
TGBA12L06P	305mm	229mm	No	6	3	15.9mm

Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Recubrimiento de estaño	Número de pares de tamaño de orificio 1	Número de pares de tamaño de orificio 2	C
TGBA12L06PT	305mm	229mm	Sí	6	3	15.9mm
TGBA16L08P	394mm	229mm	No	8	3	15.9mm
TGBA16L08PT	394mm	229mm	Sí	8	3	15.9mm
TGBA18L10P	451mm	229mm	No	10	3	15.9mm
TGBA18L10PT	451mm	229mm	Sí	10	3	15.9mm
TGBA20L12P	508mm	229mm	No	12	3	15.9mm
TGBA20L12PT	508mm	229mm	Sí	12	3	15.9mm
TGBA24L14P	610mm	457mm	No	14	5	15.9mm
TGBA24L14PT	610mm	457mm	Sí	14	5	15.9mm
TGBA29L18P	737mm	457mm	No	18	5	15.9mm
TGBA29L18PT	737mm	457mm	Sí	18	5	15.9mm

Table 2/2				
Número de catálogo	B	A	Tamaño del orificio 1 (HS1)	Tamaño del orificio 2 (HS2)
TGBA12L06P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA12L06PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA16L08P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA16L08PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA18L10P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA18L10PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA20L12P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA20L12PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA24L14P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA24L14PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA29L18P	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm
TGBA29L18PT	28.6mm	25.4mm	8mm	11mm

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER