


FRONT PANEL, UNSHIELDED, BOTTOM HINGED

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
20838-271	No	Anodizado	Conductive	No	42 HP	1
20838-272	No	Anodizado	Conductive	No	63 HP	1
20838-273	No	Anodizado	Conductive	No	84 HP	1
20838-274	No	Anodizado	Conductive	No	42 HP	1
20838-275	No	Anodizado	Conductive	No	63 HP	1
20838-276	No	Anodizado	Conductive	No	84 HP	1
20838-277	No	Anodizado	Conductive	No	42 HP	1
20838-278	No	Anodizado	Conductive	No	63 HP	1

Número de catálogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
20838-279	No	Anodizado	Conductive	No	84 HP	1
20838-280	No	Anodizado	Conductive	No	28 HP	1

Table 2/3						
Número de catálogo	Altura	Product Type	Tipo	Rack Height	Ancho	Cumple con
20838-271	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-272	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-273	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-274	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-275	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-276	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-277	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-278	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-279	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
20838-280	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	141.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 3/3		
Número de catálogo	Montaje	Material
20838-271	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-272	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-273	Hinged, Bottom	Aluminio

Número de catálogo	Montaje	Material
20838-274	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-275	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-276	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-277	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-278	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-279	Hinged, Bottom	Aluminio
20838-280	Hinged, Bottom	Aluminio

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER