



DISPOSITIVO DE BLOQUEO NVENT CADDY SPEED LINK SLS



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema de bloqueo de cilindro sencillo permite una muy rápida prefabricación del sistema de soporte

La tuerca a presión se instala de forma rápida y segura al elemento a suspender manteniendo el dispositivo de bloqueo en su posición

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

La tuerca a presión guía el cable dentro del dispositivo de bloqueo y proporciona estabilidad al soporte

La instalación de los canales strut pueden ser con la cara abierta hacia arriba o hacia abajo para mayor flexibilidad

ESPECIFICACIONES

Material: Steel; Polypropylene; Zinc Alloy

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Dimensión de la rosca (TS)	Altura 1 (H1)	Height 2 (H2)	Ancho (W)
SLS2C50	196739	2 mm	M8	53mm	43.5mm	16 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Dimensión de la rosca (TS)	Altura 1 (H1)	Height 2 (H2)	Ancho (W)
SLS3C50	196740	3 mm	M12	53mm	46.5mm	20 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Tamaño del orificio (HS)	Slot Size (SS)
SLS2C50	196739	4 mm Max	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	6 mm Max	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro de cable de acero especificado. No utilizar con otro tipo de cables.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER