



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON TERMINACIÓN ROSCADA



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

### ESPECIFICACIONES

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Diámetro del Cable:</b>                      | 2 mm                             |
| <b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b> | 5:1                              |
| <b>Acabado:</b>                                 | Electro galvanizado              |
| <b>Material:</b>                                | Steel; Polypropylene; Zinc Alloy |
| <b>Cumple con:</b>                              | SMACNA HVAC-DCS                  |

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud del cable | Rod Size (RS) | Screw Length (L) | Carga estática (F) |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| SLS2L2SE250        | 2m                 | 1/4           | 25mm             | 270N               |

| Número de catálogo | Longitud del cable | Rod Size (RS) | Screw Length (L) | Carga estática (F) |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| SLS2L3SE250        | 3m                 | 1/4           | 25mm             | 270N               |
| SLS2L5SE250        | 5m                 | 1/4           | 25mm             | 270N               |

**Slot Size (SS):** 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

**Tamaño del orificio (HS):** 8 - 10 mm

**Ancho (W):** 16 mm

**Height 2 (H2):** 43.5mm

**Altura 1 (H1):** 53mm

**Dimensión de la rosca (TS):** M8


**Espesor (T):** 4 mm Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estática indicada.

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**