


CLIP MULTIFUNCIONAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Ofrece fijación de cajas eléctricas

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Installs more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Acero de Resorte

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Rod Size (RS)	Tamaño del cable	Flange Thickness (FT)	Tamaño del orificio (HS)	Tornillo incluido
4Z34	170650	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	6.5 mm	No
4Z4S		4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm		Sí

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Screw Diameter (Sc)	Carga estática 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Cantidad de embalaje	Certificaciones
4Z34	170650		110N	90N	1.0000	cUL, ITB, UL
4Z4S		1/4"	110N	90N	1.0000	cUL, UL

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER