SOPORTE DE MONTAJE AJUSTABLE DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE EXPRESS

Sirve como estructura de soporte vertical fijar puertas de contención y paneles de separación de racks.

FEATURES

Se monta en baldosas de piso con canales de marco y tuercas de cerrojo para una instalación segura (también puede instalarse en un piso de losa).

Permite el uso de puertas de contención o paneles de huecos de rack en filas irregulares.

Puede ajustarse en diferentes posiciones de altura (42 U-50 U).

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Altura	Código de colores	Ancho	Profundidad
UACAMP	38633	ProLine Containment System	2134mm	RAL 9005	305mm	254mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado
UACAMP	38633	Jet Black	Mild Steel	Powder Coated

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La

instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.