


SOCKET STRIP, IEC C19



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Socket strips with C19 IEC sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309

Mounting height 1 U

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Voltage AC	Altura	Product Type	Socket Type	Profundidad	Color
60110-280	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Gris
60110-281	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Gris
60110-282	230 V	44 mm	Socket Strip	IEC C19	44 mm	Gris

Table 2/2

Número de catálogo	Longitud
60110-280	438.5 mm

Número de catálogo	Longitud
60110-281	947.5 mm
60110-282	947.5 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER