

FIJADOR A ESTRUCTURA METÁLICA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Altura (H)	Longitud (L)	Ancho (W)
CSBBRS1EG		3/8, 1/2	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm
CSBBRS1MEG	402239	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm	40.4 mm	26.9 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número de artículo	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Certificaciones
CSBBS1EG		2.7 mm	32mm	UL, OSHPD/HCAI, FM Approved, Seismic
CSBBS1MEG	402239	2.7 mm	32mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--