

NVENT CADDY MACROFIX CON AISLAMIENTO M8/M10



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación

Las rondanas plásticas evitan la caída de los tornillos al momento del montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede acoplarse a varillas roscadas M8 y M10, lo que simplifica el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro
Acabado:	Electrogalvanizado

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Temperatura: -50 a 110 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Diámetro de tubería	NB/DN	Rod Size (RS)	Ancho (W)
MFD015	586001	11 - 15 mm	1/4"	8	8, 10	20 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm
MFD037	586005	31 - 37 mm	1"	25	8, 10	20 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm			8, 10	20 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm			8, 10	23 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm			8, 10	23 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm			8, 10	23 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	5"	125	8, 10	25 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm			8, 10	25 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm			8, 10	27 mm
MFD215	586021	205 - 215 mm			8, 10	27 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm			8, 10	30 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	10"	250	8, 10	30 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm			8, 10	30 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Carga estática (F)
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Carga estática (F)
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER