



NVENT CADDY MACROFIX PLUS KOMBI CON TUERCA COMBINADA



CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

Revestimiento resistente al paso del tiempo

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICACIONES

Rod Size (RS): M8;M10;1/2"

Color: Negro

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Temperatura: -50 a 110 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Diámetro de tubería	NB/DN	Ancho (W)	Espesor (T)
MPK031	586754	25 - 31 mm	3/4"	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	31 - 37 mm	1"	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	37 - 44 mm	1 1/4"	32	20 mm	1 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	1 1/2"	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm			21 mm	1.25 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Diámetro de tubería	NB/DN	Ancho (W)	Espesor (T)
MPK068	586759	58 - 68 mm	2" - 5"	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	2 1/2"	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm			23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	3"	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	4"	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm			23 mm	2 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	5"	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm			25 mm	2 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	6"	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm			27 mm	2.25 mm

Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Carga estática (F)	Peso unitario
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER