

FIJADOR A ORIFICIO ROSCADO EN ESTRUCTURA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL



CERTIFICATIONS



FEATURES

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a anclaje de concreto o fijadores a estructura con roscas hembra

El perno puede pasarse a través de estructura de acero para fijarse a ésta

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud (L)	Tamaño de la varilla (RS)	Diámetro del tornillo (Sc)
CSBBRS3MEG	402241	Acero	Electrozincado	40.4mm	10, 12	10


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud del tornillo (L)	Ancho (W)
CSBBRS3MEG	402241	28.2mm	19mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER