

MONITOR, KEYBOARD, TOUCHPAD, 1 U DRAWER, REDUCED DEPTH



Designed for standard 19" rackmount designed for comfort
robust design for heavy use or harsh environment operation

CERTIFICATIONS



FEATURES

Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution Full HD; connects to VGA or DVI-D interface)

Keyboard with different keyboard layout (connects via USB)

Integral touchpad (connects via USB)

Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request

Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 450 ... 640 mm

With DVI connection

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Funciona con	Color	Código de colores	Altura del rack
60118-583	Cabinet/Rack Drawer	Monitor, Keyboard, Touchpad	19" Cabinets	Jet Black	RAL 9005	1U

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Funcionacon	Color	Código de colores	Altura del rack
60118-584	Cabinet/Rack Drawer	Monitor, Keyboard, Touchpad	19" Cabinets	Jet Black	RAL 9005	1U

Table 2/2

Número de catálogo	Profundidad
60118-583	400mm
60118-584	400mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Further versions on request – With trackball or numeric pad.

Other Keyboard layouts see user manual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER