


CAJA DE TERMINALES PEQUEÑA DE POLICARBONATO, DPCP



La gama de cajas para bornas de polycarbonato DPCP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama DPCP se adapta a entornos de interior y de exterior, incluso en lugares expuestos directamente a la luz solar, gracias a su resistencia a la radiación UV. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE
UKCA
GOST
IP

FEATURES

Descripción: Caja en polycarbonato, libre de halógenos, apta para uso exterior. Alta resistencia a los rayos UV. Autoextinguible.

Material: Polycarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrado en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura: -40 °C a +80 °C.

Inflamabilidad: UL746C 5V.

Protección: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Acabado: RAL 7035.

Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed, contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de la tapa en acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.

Flammability: UL746C 5V

IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Entrega: Body, cubierta, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFICATIONS

Color: Gris Claro
Material: Policarbonato
Código de colores: Ral 7035
Acabado: Smooth

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Profundidad máxima de montaje	Peso	Envío rápido
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	No
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	No
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	No
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	No
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	No
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	No
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	No
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	No
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm		No
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm		No
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	No
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm		No
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm		No
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm		No
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm		No
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm		No
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm		No
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm		No
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm		No
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm		No
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm		No

Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Profundidad máxima de montaje	Peso	Envío rápido
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm		No
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm		No
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm		No
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm		No
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm		No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Bajo pedido: Caja con tapa transparente; la tapa transparente está fabricada en policarbonato, la referencia es DPCPxxxxxTE.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER