

## CABLE A ALMA DE RAÍL, MOLDE SOLAMENTE, DE SEÑAL



### FEATURES

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

### SPECIFICATIONS

**Tipo de raíl:** Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb

**Material:** Grafito

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de terminal de unión | Handle Clamp                 | Diámetro externo del conductor, nominal | Tipo de soldadora | Material de soldadura                      | Orientación |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|
| SBB200CLH          | Pestaña de 1 in           |                              | 4.76mm                                  | TB5, T21          | SB25, se vende por separado                | Izquierdo   |
| SBB200CRH          | Pestaña de 1 in           |                              | 4.76mm                                  | TB5, T21          | SB25, se vende por separado                | Derecho     |
| SBW3150BLH         | Pestaña de 1 in           | C105B, se vende por separado | 4.76mm                                  | TB5               | SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Izquierdo   |
| SBW3150BRH         | Pestaña de 1 in           | C105B, se vende por separado | 4.76mm                                  | TB5               | SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Derecho     |

| Número de catálogo | Tipo de terminal de unión | Handle Clamp                 | Diámetro externo del conductor, nominal | Tipo de soldadora | Material de soldadura                      | Orientación |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|
| SBB200YLH          | Pestaña de 1 in           | C105B, se vende por separado | 5.18mm                                  | T21, TB5          | SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Izquierdo   |
| SBB200YRH          | Pestaña de 1 in           | C105B, se vende por separado | 5.18mm                                  | T21, TB5          | SB25 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Derecho     |
| SBB200XRH          | Pestaña de 1 in           |                              | 6.6mm                                   | TB5, T21          | SB32, se vende por separado                | Derecho     |
| SBB200PLH          | Pestaña de 1 in           |                              | 7.75mm                                  | TB5, T21          | SB32, se vende por separado                | Izquierdo   |
| SBB200PRH          | Pestaña de 1 in           |                              | 7.75mm                                  | TB5, T21          | SB32, se vende por separado                | Derecho     |
| SBWW6LH            | Hecho en zona de trabajo  | C105B, se vende por separado | 8mm                                     | T21               | SB32 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Izquierdo   |
| SBWW6RH            | Hecho en zona de trabajo  | C105B, se vende por separado | 8mm                                     | T21               | SB32 o SB25PLUSF80, se venden por separado | Derecho     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamaño del conductor           |
|--------------------|--------------------------------|
| SBB200CLH          | 3/16" Bondstrand               |
| SBB200CRH          | 3/16" Bondstrand               |
| SBW3150BLH         | 3/16" Bondstrand               |
| SBW3150BRH         | 3/16" Bondstrand               |
| SBB200YLH          | 16 mm <sup>2</sup> concéntrico |
| SBB200YRH          | 16 mm <sup>2</sup> concéntrico |
| SBB200XRH          | 25 mm <sup>2</sup> Stranded    |
| SBB200PLH          | 35 mm <sup>2</sup> Stranded    |
| SBB200PRH          | 35 mm <sup>2</sup> Stranded    |
| SBWW6LH            | 50 mm <sup>2</sup> rígido      |
| SBWW6RH            | 50 mm <sup>2</sup> rígido      |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**